



B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜き差し  
蝶番段付  
蝶番フリージョイント  
ヒンジ特装車  
蝶番フリーザー  
ヒンジ特殊  
蝶番

SLIP-JOINT HINGES


B-1970・B-970・B-1980・B-980 ヒンジピン

## 3管角ヒンジピン

3-TUBE SQUARE HINGE PINS



B-1970-1

B-1970  
ステンレス製B-970  
鉄製

〔B-1970〕

- 仕様 ●材質：ステンレス鋼棒(SUS304)  
 納期 ●標準在庫品  
 備考 ●E形止め輪は付属されておりません。  
 B-1024(771ページ)をご参照ください。

Specifications ●Material: Stainless steel bar (SUS304)  
 Remarks ●E-shaped retaining ring is optional.  
 See B-1024 on page 771.

〔B-970〕

- 仕様 ●材質：管／機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)  
 軸／冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)  
 ●表面仕上：管／生地  
 軸／亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)  
 納期 ●標準在庫品  
 備考 ●E形止め輪は付属されておりません。  
 B-1024(771ページ)をご参照ください。

Specifications ●Material: Pipe: Carbon steel for machine structure (STKM). Shaft: Carbon steel wire for cold heading (SWCH)  
 ●Finish: Pipe: Plain. Shaft: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)  
 Remarks ●E-shaped retaining ring is optional.  
 See B-1024 on page 771.

| 商品番号<br>Product No. |         | RoHS<br>10 | CAD    |       |        |     |    |    |     |    |   |     |     |     | 製品質量<br>(g)<br>Mass      | コード<br>Code |        | 単 価<br>Price |        | 量販価格 Bulk Price |             |                |             |      |
|---------------------|---------|------------|--------|-------|--------|-----|----|----|-----|----|---|-----|-----|-----|--------------------------|-------------|--------|--------------|--------|-----------------|-------------|----------------|-------------|------|
| SUS                 | 鉄 Iron  | SUS        | 鉄 Iron | SUS   | 鉄 Iron | L1  | L2 | L3 | L4  | □W | T | φD1 | φD2 | φD3 | d(商品番号)<br>(Product No.) | SUS         | 鉄 Iron | SUS          | 鉄 Iron | 数量<br>Quantity  | 単価<br>Price | 数量<br>Quantity | 単価<br>Price |      |
| B-1970-0            | B-970-0 | ●          | ●      | 2D/3D | 2D/3D  | 102 | 54 | 24 | 113 | 18 | 3 | 16  | 10  | 16  | 8(B-1024-8)              | 220         | 10848  | 10537        | ¥1,550 | ¥510            | 10個～        | ¥1,488         | 35個～        | ¥490 |
| B-1970-1            | B-970-1 | ●          | ●      | 2D/3D | 2D/3D  | 94  | 54 | 20 | 100 | 16 | 3 | 14  | 8   | 14  | 7(B-1024-7)              | 150         | 10849  | 10538        | ¥1,150 | ¥350            | 10個～        | ¥1,104         | 50個～        | ¥336 |
| B-1970-2            | B-970-2 | ●          | ●      | 2D/3D | 2D/3D  | 82  | 42 | 20 | 90  | 14 | 2 | 12  | 6   | 12  | 5(B-1024-5)              | 100         | 10850  | 10539        | ¥850   | ¥330            | 20個～        | ¥816           | 50個～        | ¥317 |
| B-1970-3            | B-970-3 | ●          | ●      | 2D/3D | 2D/3D  | 75  | 35 | 20 | 80  | 12 | 2 | 10  | 5   | 10  | 4(B-1024-4)              | 65          | 10851  | 10540        | ¥730   | ¥260            | 20個～        | ¥701           | 100個～       | ¥250 |

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。