

T型特装車ハンドル



T-SHAPED VEHICLE HANDLES




A-103

A-103-4
(インナーハンドル)
(Inner handle)A-103-5
(インナーハンドル)
(Inner handle)キーNo. T0230
KeyA-103-3
(インナーハンドル)
(Inner handle)

[A-103]



[A-103-4]



●左右兼用型

- 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
- 8mm角棒に対応する各種製品と組合せてご使用下さい。
- C-168と組合せるとハンドル回転角度約45°で開扉できます。

- For both left-hand and right-hand use.
- The lock has the reversible key with the dust proof shutter.
- Use is allowed in combination with various products compatible with 8 mm square rod.
- When used in combination with C-168, the door opens as the handle turns and reaches at 45°.

仕様 ●材質: 茎: 茎: 茎: 茎: 茎:

●表面仕上: クロムめっき (MZCr)

用途 ●バス・特装車・コンテナー

納期 ●標準在庫品

Specifications ● Material: Zinc alloy (ZDC)

● Finish: Chrome plating (MZCr)


Specific use ● Buses, specially equipped vehicles and containers

商品番号 Product No.		製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Quantity	単価 Price
A-103	● 2D/3D	320	01145	¥1,800	10個~	¥1,728
A-103-3	● 2D/3D	120	01253	¥660	20個~	¥634
A-103-4	● 2D/3D	90	01485	¥380	25個~	¥365
A-103-5	● 2D/3D	100	01486	¥760	20個~	¥730

●: RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS指令に対応可能です。

[A-103-3]



[A-103-5]

