

# トリガー付防水レバーロックハンドル

## WATERPROOF HANDLES WITH TRIGGERS

A-1140-W  
ステンレス製


## 自然回転防止 握りやすい大型トリガー機構

キュービクル式非常電源専用受電設備基準適合品(A-1140-W-1)  
PAT.PEND.

A-1140-W-3-1

A-1140-W-2-1


A-1140-W-1-1

キーNo.2002 Key  
キーNo.TAK60 Key  
キーNo.0200 Key

商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	鍵番号 Key No.	L	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
								数量 Quantity	単価 Price
A-1140-W-1-1-TAK60	● 2D/3D	TAK60	152	9.8	540	04140	¥11,500	5個～	¥11,100
A-1140-W-1-1-2002	● 2D/3D	2002				01722	¥12,000	5個～	¥11,520
A-1140-W-1-1	● 2D/3D	0200			03950	¥11,500	5個～	¥11,100	
A-1140-W-1-2	● 2D/3D	鍵なし Without lock			530	01723	¥9,000	5個～	¥8,640
A-1140-W-2-1-TAK60	● 2D/3D	TAK60	120	8.8	515	04141	¥11,000	5個～	¥10,600
A-1140-W-2-1	● 2D	0200				01839	¥11,000	5個～	¥10,600
A-1140-W-2-2	● 2D/3D	鍵なし Without lock			505	01725	¥8,900	5個～	¥8,550
A-1140-W-3-1-TAK60	● 2D/3D	TAK60	102	8.8	490	04142	¥9,900	5個～	¥9,504
A-1140-W-3-1	● 2D	0200				01840	¥9,900	5個～	¥9,504
A-1140-W-3-2	● 2D/3D	鍵なし Without lock			480	01727	¥8,600	5個～	¥8,260

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ハンドルの強度試験(A-1140-W-1)  
Handle strength inspection (A-1140-W-1)

名称 Name	荷重方向 Direction of load	耐荷重N Load resistance
ハンドル Handle	Ⓐ引張り Tension Ⓑ圧迫 Pressure Ⓒ垂直 Vertical	980
鍵部 Lock	Ⓓ捻り Twist	490
止金具取付け部 Stopper plate installing section	Ⓔ引張り Tension	

※大量のご注文は更にお安くなります。

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions