

ワンタッチラッチハンドル

LATCH TYPE FLUSH HANDLES


A-123
亜鉛合金製

特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-123-TAK60)
- 扉は閉めるだけのワンタッチロック
- 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-123-TAK60)
- Can be locked easily by closing the door.
- The left-hand or right-hand use.(drawings and photo are the right-hand use)

- 仕様
- 製品質量: 255g
 - 材質: 亜鉛合金(ZDC)・ポリアミド(PA66)
 - 表面仕上: サチライトクロムめっき(MZCr)
 - 鍵番号: TAK60・0200
 - 適用板厚: 0.8~2.3mm
 - 付属品: キー2本・ビスセット
 - 配分電盤・制御盤
 - 標準在庫品(TAK60はお問合せください)
- 用途
- 納期

- Specifications
- Mass: 255g
 - Material: Zinc alloy (ZDC)・Polyamide (PA66)
 - Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
 - Key No.: TAK60, 0200
 - Applicable plate thickness: 0.8~2.3mm
 - Accessories: Two keys and screws
- Specific use
- Distribution boards and control boards

閉扉=ワンタッチロック

PAT.PEND.



A-123-2-R







キーNo.TAK60
Key




キーNo.0200
Key

ラッチセンターからの掛り代は4mm以内をお願いします。


Margin to latch center is 4 mm or less.



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



使用例 Example of application



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
A-123-2-L-TAK60	●	3D	04085	¥1,500	10個~ ¥1,440
A-123-2-L	●		02692	¥1,500	10個~ ¥1,440
A-123-2-R-TAK60	●	2D	04086	¥1,500	10個~ ¥1,440
A-123-2-R	●	2D	01680	¥1,500	10個~ ¥1,440

●: RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲: RoHS指令に対応可能です。

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー

締り

特装密閉

ハンドル

フリーザー

密閉

平面

スイング

ギア式

FLUSH HANDLES

平面

ハンドル

ポップ

ハンドル

リフト

ハンドル

アジャスト

ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック

ハンドル

L 型

ハンドル

T 型

ハンドル

丸型

小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金

ロッド棒

ジョイント

リンク

ワイヤ