



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

18.01
TAKIGEN
総合 24
150

ローラー締りハンドル HANDLES FOR AIRTIGHTNESS



FA-840
亜鉛合金製

特 徴 Feature

- 大型扉も確実に密閉します。
- 受座 (FA-840S-1) は取付け位置を微調整できます。
- ハンドルにスプリングを内蔵し、開状態を保持します。
- 右用・左用 (本図・写真共左開き用です。)
- 受座は左右兼用型

- Can lock a large door firmly.
- Catch (FA-840S-1) installing position can be adjusted.
- Built-in spring maintains handle opened.
- The left-hand or right-hand use. (Drawings and photo show the left-hand use)
- Catch is for both left-hand and right-hand use.

- 仕 様 ● 材 質 : 亜鉛合金 (ZDC)
● 表面仕上 : サチライトクロムめっき (MZCr)
- 用 途 ● 防音扉などの大型密閉扉
- 納 期 ● 標準在庫品
- 備 考 ● 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤 C-985 (1367ページ) を塗布してください。

- Specifi- ● Material: Zinc alloy (ZDC)
cations ● Finish: Satelite chrome plating (MZCr)
- Specific use ● Large airtight doors such as soundproof doors
- Remarks ● To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1367) to the sliding parts.





FA-840S-1
(掘込み用)
Embedded type

FA-840S-2
(面付け用)
Surface
attachment type


FA-840-L

※写真は戻りばねが働かない状態で撮影しています。
In the photo the return spring has not operated.


[FA-840-L 左用 For left-hand use]



[FA-840S-1]



[FA-840S-2]



※品番が変更になりました。
FA-842-1・2→FA-840S-1・2
Product No. has been changed.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備 考 Remarks	製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
FA-840-L		2D/3D	左用 Left-hand use	1,570	60094	¥11,000	4個～ ¥10,670
FA-840-R		2D	右用 Right-hand use	1,570	60095	¥11,000	4個～ ¥10,670
FA-840S-1		2D/3D	左右兼用 Both left-hand and right-hand use	175	60098	¥1,250	10個～ ¥1,213
FA-840S-2		2D/3D	左右兼用 Both left-hand and right-hand use	65	60099	¥980	10個～ ¥951

- : RoHS指令対応品
▲ : RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

使用例 Example of application

