



A-868
アルミニウム製

特徴 Feature

- 開戸・引戸・リフトドア等あらゆる扉に適応するハンドルです。
- 大型で操作性が優れています。
- ロッドを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。
- 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
- 右用・左用(本図・写真共右用です。)
- Suitable for various kinds of doors such as hinged doors, sliding doors, lift doors.
- Large, easy-to-use size.
- The lock mechanism can be controlled from a distance by using the rod.
- The lock device has a dustproof shutter and the key is reversible.
- Right-hand/left-hand use (both diagram and photo show right-hand use)



A-868-R

キーNo.T0230
Keyオープン状態
Opened

※本図は右型を表します。The drawings are based on right type.

仕様 ●材質: ベース部/アルミニウム合金(ADC)
ハンドル部/亜鉛合金(ZDC)

●表面仕上: ベース部/シルバー焼付塗装
ハンドル部/クロムめっき(MZCr)

●付属品: キー2本

用途 ●バス等のトランクリッド・ワンタッチ扉・引戸

納期 ●標準在庫品

備考 ●鍵番号指定等のキープランも設定できます。

●永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1367ページ)を塗布してください。




Specifications ●Material: Base: Aluminum alloy (ADC)
Handle: Zinc alloy (ZDC)

●Finish: Base: Backed Silver
Handle: Chrome plating (MZCr)

●Accessories: Two keys

Specific- ●Trunk lid of buses, one-touch doors,
use sliding doors.

●To prolong the life of the product, apply
a regular coating of high-performance
lubricant C-985 (P.1367) to the sliding parts.

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Quantity	Bulk Price 単価 Price
A-868-L	● 2D/3D	700	04327	¥5,100	5個~	¥4,896
A-868-R	● 2D/3D	700	01826	¥5,100	5個~	¥4,896

●: RoHS指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS指令に対応可能です。



クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ