

LUMOTAST 25 - Schlüsselschalter

1.15.156.001/0000

Lieferumfang: 2 Schlüssel.



Allgemein

Blendenfarbe	schwarz opak
Bundform	quadratisch

Einbaumaße

Bundlänge	25 mm
Bundbreite	25 mm
Bauhöhe	32,3 mm
Einbautiefe mit Federleiste	30,7 mm
Einbautiefe mit Steckfassung	33,4 mm
Einbauöffnung	16,2 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewindering
Anschluss	Stiftleiste 4-pol./Steckfassung
Kontaktsystem	Sprungkontakt
Kontaktfunktion	rastend
Kontaktbestückung	1 S
Kontaktwerkstoff	Au
Beleuchtung	nein
Lampenfassung	nein
Schloss	Zylinderschloss
Zuhaltungen	8 Stifte
Schließung	5201
Anzahl der möglichen Schließungen	10000
Hauptschlüssel	ja
Wendeschlüssel	ja
Abzugsstellung Schlüssel	0

Mechanische Kennwerte

Betätigungs kraft max.	1,5 N
Drehwinkel	90°

Elektrische Kennwerte

Schaltspannung AC/DC max.	35 V
Schaltspannung AC/DC min.	0,02 V
Schaltstrom AC/DC max.	100 mA
Schaltstrom AC/DC min.	0,01 mA
Durchgangswiderstand max.	100 mΩ
Prellzeit max.	5 ms




Sonstige Angaben

Lebensdauer (Schaltzyklen)	50.000 Zyklus
Schutzart frontseitig	IP65


08.02.2012

Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	+70 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+80 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Gewicht	20 g

Einbauöffnung



08.02.2012



mit Federleiste

