
Artikelnummer: 770-115
Produktbeschreibung: Stecker; mit Zugentlastungsgehäuse; 5-polig; Rastermaß 10 mm / 0,394 in; 100% fehlsteckgeschützt; CAGE CLAMP®S-Anschluss



Verpackungseinheit 25 Stück

Produktgruppe	20 (INSTALLATIONS-STECKVERBINDER WINSTA)
Polzahl	5
Querschnitt von [mm²]	0,5 mm²
Querschnitt bis [mm²]	4 mm²
Querschnitt von [AWG]	20 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Anschlussart	CAGE CLAMP®S-Anschluss
Aderzahl	2
Bemessungsspannung EN	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	25 A
Gewicht	30,033 g
Farbe	schwarz
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	10
Gesamte Anzahl der Potenziale	5
Höhe [mm]	17 mm
Höhe [inch]	0,669 in
Breite [mm]	54,6 mm
Breite [inch]	2,15 in
Tiefe [mm]	75,9 mm
Tiefe [inch]	2,988 in
Abisolierlänge von [mm]	9 mm
Abisolierlänge bis [mm]	9 mm
Abisolierlänge [inch]	0,35 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [mm²]
770-115	CBCertificateVDE	DE1-29543	250/400	25	0,5-4
770-115	CCA	NL5566	400	25	0,5-4,0
770-115	cURus	E45171	600	20	20-12
770-115	DNV	E6188	400	25	4
770-115	GL	42875-02HH	400	25	4
770-115	KEMA	2060958.02	400	25	0,5-4,0
770-115	LR	02/20050(E1)	250	25	2,5

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten