

Datenblatt für MST S WS 30 Au  
Artikelnummer: 975090700



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung:</b>    | Bestellnummer: 975 090-700                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Beschreibung:</b>           | Turmstecker berührungsgeschützt, konfektionierbar mit Lötanschluß für Leitungen von 0,5 mm <sup>2</sup> bis 1 mm <sup>2</sup> , Leitungsaußendurchmesser max. 2,9 mm. Steckerstift 2 mm mit Lamellenfeder, 1000 V-System, IEC 61010. Einfache Montage durch Click-System. |
| <b>Typ:</b>                    | MST S WS 30 Au schwarz/black                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>System:</b>                 | 2 mm Sicherheitssystem                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bestellnummer:</b>          | 975 090-700                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Farbe:</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>weitere Farbvarianten:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Technische Daten</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Stiftdurchmesser:</b>       | 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kontaktart:</b>             | gefederter Stift                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Anschlussart:</b>           | Löten                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bemessungsspannung:</b>     | AC/DC 1000 V                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bemessungsstrom:</b>        | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Durchgangswiderstand:</b>   | 2 mOhm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Werkstoff</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kontaktmaterial:</b>        | Kupfer-Beryllium                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kontaktflächenmaterial:</b> | vergoldet                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Gehäusematerial:</b>        | PA 6.6                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Temperaturbereich:</b>      | -25 °C bis +70 °C                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Brennbarkeitsklasse</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gehäuse:</b>                | UL 94 V-2                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zeichnung</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |