



REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-



REMARKS:

- COVER TAPE WITH BLISTER BELT WELDED OR PASTED
 - BLISTER BELT, COVER AND TAPE ACC. TO DIN/IEC 286 PART 3
 - FIRST AND LAST RUNNING OF THE CARRIER TAPE ACC. TO DIN/IEC 286 PART 3
 - 7.0m BLISTERBELT AND 7.1m COVER TAPE, 225 LOOSE PIECE PARTS
- OBSOLETE

BEMERKUNGEN:

- ABDECKBAND MIT BLISTERGURT VERSCHWEISST ODER VERKLEBT
 - BLISTERGURT, ABDECKBAND UND REEL NACH DIN/IEC 286 TEIL 3
 - VOR- UND NACHLAUF AM BLISTERGURT NACH DIN/IEC 286 TEIL 3
 - 7.0m BLISTERGURT UND 7.1m ABDECKBAND, 225 EINZELTEILE
- UBERHOLT

1740197	4	225	-	-	-	-	SUB-D PIN HEADER, 15 POS., STUD M3 SUB-D STIFTSTECKER, 15 POL., BOLZEN M3	-	-
	4	-	225	-	-	-	SUB-D PIN HEADER, 15 POS., STUD UNC4-40 SUB-D STIFTSTECKER, 15 POL., BOLZEN UNC4-40	-	-
	4	-	-	225	-	-	SUB-D PIN HEADER, 15 POS., M3 SUB-D STIFTSTECKER, 15 POL., M3	-	-
	4	-	-	-	225	-	SUB-D PIN HEADER, 15 POS., UNC4-40 SUB-D STIFTSTECKER, 15 POL., UNC4-40	-	-
	4	-	-	-	-	225	SUB-D PIN HEADER, 15 POS. SUB-D STIFTSTECKER, 15 POL.	-	-
	3	7.1m	7.1m	7.1m	7.1m	7.1m	COVER BELT FOR BLISTER BELT ABDECKBAND FÜR BLISTERGURT	TRANSPARENT	PET
	2	7m	7m	7m	7m	7m	BLISTER BELT BLISTERGURT	GREY/BLACK GRAU/SCHW ARZ	PS
TE ORDER NO. BESTELL-NR.	1	1	1	1	1	1	REEL SPULE	GREY GRAU	PS
	POS.						DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLÄECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN L.SCHLUETER CHK M.SCHAARSCHMIDT APVD G.FELDMEIER	30NOV2004 01DEC2004 01DEC2004	NAME HDP20 PIN HEADER, SMT, 15 POS. HDP20 STIFTLISTE, SMT, 15 POL. EUROSTYLE	
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC ANGLES FINISH	± ± ± ± ± ± [°]	PRODUCT SPEC 108-94.000 APPLICATION SPEC	SIZE A 1
MATERIAL SEE TABLE S.TABELLE	SEE TABLE S.TABELLE	WEIGHT -	CAGE CODE -	DRAWING NO. C=1740197	RESTRICTED TO -
CUSTOMER DRAWING			SCALE 1:1	SHEET 2 OF 2	REV F