


Datenblatt / Data Sheet

Pixelboard mit 36 Triple Chip LEDs Pixelboard with 36 Triple Chip LEDs



Technische Daten / technical data:

Bezeichnung / Description	Eigenschaft / Characteristic		
Artikelnummer / Item no.	50190431	50190415	50190426
Farbe / Color	RGB	kaltweiß	warmweiß
Betriebsspannung / Operating Voltage (V)	24V DC		
Typ. Leistung / Typ. Power (W)	9W		
Lichtstrom / Light	900mcd (R) 1100mcd (G) 400mcd (B)	670lm	670lm
LED Anzahl / LED Quantity	36 SMD LEDs		
LED Abstand / LED Pitch (mm)	33mm		
Abstrahlwinkel / Beam angle	120°		
Lagertemperatur / Storage temperature (°C)	-20 ~ +70°C		
Betriebstemperatur / Operation temperature (°C)	0 ~ +40°C		
Abmessungen LxBxH / Dimension LxWxH (mm)	190x190x4mm		

Artikelnummer / Item no.	501190431	501190415	501190426
Beschreibung / Description	wie oben beschrieben aber mit Molex Stecker / as described above but with Molex-plug		

