



mobilCASE



Mobile Steuergehäuse

Mobile control enclosures

Draagbare besturingsbehuizingen



mehrWERT

- 1 2 Versionen zur Auswahl: Geschlossene Version zum Einschub für Platinen und geteilte Version für die einfache Montage von Kurzhubtastaturen
- 2 Auswahl zwischen flachem Deckel und Deckel mit Kragen zur Aufnahme von Schnittstellen.
- 3 3 Profilbreiten zur Auswahl - Längen variabel. Mit integrierter Vertiefung für Folientastaturen
- 4 Variable Einsatzbereiche (Hand-, Tisch-, Pultgehäuse)
- 5 Tragegurt mit Schutzkappen als Option
- 6 Wahlweise Einschubmöglichkeit für Batterie-/Akkuhalter (Mignon) oder Kabelverschraubung zur Leitungseinführung



addedVALUE


- 1 2 versions to choose from: closed version for printed circuit plug-in, and subdivided version for simple mounting of short-stroke keyboards
- 2 Choice between flat lid and lid with collar for the reception of interfaces.
- 3 Choice of 3 profile widths - variable lengths. With integrated recess for key pads
- 4 Variable application area (hand, table or desk enclosure)
- 5 Optional shoulder strap with protective caps
- 6 Optional plug-in facility for battery/accumulator holder (Mignon) or screw throughputs for introduction of cables



toegevoegdeWAARDE

- 1 2 versies waaruit gekozen kan worden: gesloten versie voor inschuiven van printplaat of gedeelde versie voor eenvoudige montage van drukknoppen
- 2 De keuze tussen een vlakke deksel of een deksel met kraag voor inbouw van aansluitingen.
- 3 Keuze uit drie verschillende profiel breedtes - lengte is variabel. Met een geïntegreerde verlaging voor een folietoetsenbord
- 4 Veelzijdig toepassingsgebied (hand, tafel of als lessenaarbehuizing)
- 5 Draagband met beschermkappen als optie leverbaar
- 6 Keuze uit een opbergcompartiment voor batterijhouder (Mignon) of een kabeldoorvoer voor externe bedrading

nach dem mehrWERT-Prinzip
according to the addedVALUE principle
volgens het principe van de toegevoegdeWAARDE



mehrWERT durch Technik und Design

Durch sein modernes und ergonomisches Design setzt **mobilCASE** neue Maßstäbe bei Profilgehäusen.

Dem Anwender steht ein geschlossenes Profil zum Einschub von Leiterkarten oder ein offenes Profil zur einfachen Montage von elektronischen Einbauten zur Verfügung.

Das Profil wird an den Enden mit robusten Deckeln verschlossen. Entweder wählen Sie den flachen Deckel oder den Deckel mit Kragen zur Aufnahme von Steckerbuchsen, etc..

Der Tragegurt mit Schutzkappen ermöglicht den Einsatz in rauen Umgebungen im Innen- und Außenbereich.

Im Sortiment enthalten sind Akkuhalter für 2/4 Mignonzellen, um die Geräte kabellos zu betreiben.

In edlem Design präsentiert sich **mobilCASE** auch als Tisch- oder Pultgehäuse.



addedVALUE due to engineering and design

Thanks to its modern and ergonomic design, **mobilCASE** sets new standards for profile enclosures.

Optional closed profile for the plug-in of printed circuit boards or open profile for simple mounting of electronic components.

The profile is closed at the ends by means of robust lids. You may either choose the flat lid or the lid with collar to take plug sockets, etc.

The shoulder strap with protective caps allows utilisation in rough surroundings, indoors or outdoors.

Accumulator holders for 2/4 mignon cells are available, in order to assure operation without cables.

mobilCASE also is available as a table-top or desk enclosure, with attractive design.



toegevoegdeWAARDE door techniek en design

Dankzij het moderne en ergonomische design is **mobilCASE** een nieuwe standaard in de profielbehuizingen.

De gebruiker heeft een gesloten uitvoering voor het inschuiwen van printplaten of een geopend profiel voor eenvoudige montage van componenten ter beschikking.

Het profiel is doormiddel van een deksel aan beide zijden gesloten. Hieruit kan dan een keuze gemaakt worden voor de vlakke variant of de uitvoering met kraag voor inbouw van b.v. stekerverbindingen.

De draagband met beschermkappen geeft de mogelijkheid ook in ruwe omgeving te werken, binnen zowel als buiten.

Batterijhouders voor 2/4 mignon batterijen zijn leverbaar, hiermee kan dan zonder kabels gewerkt worden.

Het hoogwaardig Design **mobilCASE** is ook verkrijgbaar als tafel of lessenaarbehuizing.

TECHNISCHE DATEN **mobilCASE**

Gehäuse

Aluminiumstrangpressprofil
AL Mg Si 0,5 / DIN 17615 mit 2
Varianten der Abschlussdeckel,
Zinkdruckgusslegierung
GD-Zn AL 4 CU 1 /
DIN EN 12844

Deckelschrauben

Edelstahlschrauben
V 2A / DIN 7981

Integrierte Vertiefung

Vertiefung 1mm im Profil
für Frontfolien und
Folientastaturen

Protection Kit

2 Abdeckkappen aus TPE,
mit verstellbaren und strapa-
zierbaren Tragegurt

Schutzart

Profil 1-teilig IP 65 / EN 60529
Profil 2-teilig IP 54 / EN 60529
Pultversion IP 54 / EN 60529

Dichtung

Zinkdruckgussdeckel:
Thermoplastische Formdichtung
TPE-schwarz
Temperaturbeständigkeit
- 30° C bis +100° C
Profil:
Neoprenrundschnur
Temperaturbeständigkeit
- 30° C + 100° C

Farbe

Profil:
Silber eloxiert
Abschlussdeckel:
Pulverbeschichtung
schwarz RAL 9005,
Sonderfarben auf Wunsch

TECHNICAL DATA **mobilCASE**

Enclosure

Extruded aluminium profile
AL MG Si 0,5 / DIN 17615 with
2 closing lid options
die cast zinc alloy
GD-Zn AL 4 CU 1 /
DIN EN 12844

Lid screws

Stainless steel screws
V2A / DIN 7981

Integrated depression

1mm depression in the profile
for front film and
key-pads

Protection kit

2 TPE covering caps
with adjustable and
sturdy shoulder strap

System of protection

Profile 1-piece IP 65 / EN 60529
Profile 2-piece IP 54 / EN 60529
Desk version IP 54 / EN 60529

Gasket

die cast zinc lid:
thermoplastic shape gasket
TPE-black
Temperature proof
-30 °C to + 100 °C
Profile:
Neoprene circular section cord,
Temperature proof
-30 °C to + 100 °C

Colour

Profile:
silver anodised
Closing lid:
powder coated
black, RAL 9005,
special colours on request

TECHNISCHE GEGEVENS **mobilCASE**

Behuizing

Geëxtrudeerd aluminium profiel
Al Mg Si 0.5 / DIN 17615 met 2
varianten van afdichtingsdeksel,
Spuitgietzink legering
GD-Zn AL 4 CU 1 /
DIN EN 12844

Dekselschroeven

Roestvrijstaal schroeven
V 2A / DIN 7981

Geïntegreerde verdieping

Verdieping 1mm in het profiel
voor frontplaten of
folietoetsenborden

Beschermings kit

2 beschermkappen van TPE
met verstelbaar
draagkoord

Beschermklasse


Profiel 1-deel IP 65 / EN 60529
Profiel 2-delig IP 65 / EN 60529
Lessenaar versie IP 54 / EN 60529

Afdichting

Spuitgietzink deksel:
Thermoplastische vormafdichting
TPE-zwart
Temperatuur bestendigheid
-30 °C to + 100 °C
Profiel:
Neopreen rondsnoer-afdichting
Temperatuurbestendigheid
-30 °C to + 100 °C

Kleur

Profiel:
Zilver geanodiseerd
Afsluit deksel:
Gemoffeld zwart,
RAL 9005,
speciale kleuren op aanvraag



1 Set DF xxx

2 Set DK xxx

3 Set PG xxx/xxx



4 Profil P xxx - 2-teilig/-piece/-delig IP 54

Profil P xxx - 1-teilig/-piece/-deel IP 65

5 Protection Kit PK xxx
Tragegurt mit Schutzkappen
Shoulder strap with protective caps

6 Batterie-/Akkualter AH x
Battery/accumulator holder
Batterijhouder
AH 2/4-fach/-piece/-delig














**Abmessungen
Dimensions
Afmetingen**


Typ	Mat.-No.	W	L	P
Profil P 80-1	250.080.120	118	120	80
Profil P 80-2	251.080.120	118	120	80
Profil P 80-1	250.080.160	118	160	80
Profil P 80-2	251.080.160	118	160	80
Profil P 100-1	250.100.160	138	160	100
Profil P 100-2	251.100.160	138	160	100
Profil P 100-1	250.100.200	138	200	100
Profil P 100-2	251.100.200	138	200	100
Profil P 130-1	250.130.180	168	180	130
Profil P 130-2	251.130.180	168	180	130
Profil P 130-1	250.130.240	168	240	130
Profil P 130-2	251.130.240	168	240	130
Set DF 80-P1	580.080.000	2 Deckel 8mm	2 lids 8mm	2 deksels 8mm
Set DF 80-P2	586.080.000	2 Dichtungen	2 gaskets	2 afdichtingen
(W=118)		6 Schrauben	6 screws	6 schroeven
Set DK 80 P1	581.080.000	1 Deckel 8mm	1 lid 8mm	1 deksel 8mm
Set DK 80 P2	587.080.000	1 Deckel 16mm	1 lid 16mm	1 deksel 16mm
(W=118)		2 Dichtungen	2 gaskets	2 afdichtingen
		6 Schrauben	6 screws	6 schroeven
Set DF 100 P1	580.100.000	2 Deckel 8mm	2 lids 8mm	2 deksels 8mm
Set DF 100 P2	586.100.000	2 Dichtungen	2 gaskets	2 afdichtingen
(W=138)		6 Schrauben	6 screws	6 schroeven
Set DK 100 P1	581.100.000	1 Deckel 8mm	1 lid 8mm	1 deksel 8mm
Set DK 100 P2	587.100.000	1 Deckel 16mm	1 lid 16mm	1 deksel 16mm
(W=138)		2 Dichtungen	2 gaskets	2 afdichtingen
		6 Schrauben	6 screws	6 schroeven

Typ	Mat.-No.			
Set DF 130 P1	580.130.000	2 Deckel 8mm	2 lids 8mm	2 deksels
Set DF 130 P2	586.130.000	2 Dichtungen	2 gaskets	2 afdichtingen
(W=168)		6 Schrauben	6 screws	6 schroeven
Set DK 130 P1	581.130.000	1 Deckel 8mm	1 lids 8mm	1 deksel 8mm
Set DK 130 P2	587.130.000	1 Deckel 16mm	1 lid 16mm	1 deksel 16mm
(W=168)		2 Dichtungen	2 gaskets	2 afdichtingen
		6 Schrauben	6 screws	6 schroeven
Set PG 80-80	588.080.080	Verbindung	adaption	verbinding
		Größen 80+80	size 80+80	maten 80+80
Set PG 80-100	588.080.100	Verbindung	adaption	verbinding
		Größen 80+100	size 80+100	maten 80+100
Set PG 80-130	588.080.130	Verbindung	adaption	verbinding
		Größen 80+130	size 80+130	maten 80+130
Set PG 100-100	588.100.100	Verbindung	adaption	verbinding
		Größen 100+100	size 100+100	maten 100+100
Set PG 100-130	588.100.130	Verbindung	adaption	verbinding
		Größen 100+130	size 100+130	maten 100+130
Set PG 130-130	588.130.130	Verbindung	adaption	verbinding
		Größen 130+130	size 130+130	maten 130+130
Set PK 80	583.080.000	Größe 80	size 80	maat 80
Set PK 100	583.100.000	Größe 100	size 100	maat 100
Set PK 130	583.130.000	Größe 130	size 130	maat 130
AH 2	584.002.000	alle Größen	all sizes	alle maten
AH 4	584.004.000	alle Größen	all sizes	alle maten
Adapter mit Kabelverschraubung M16	585.000.000	alle Größen	all sizes	alle maten





www.rolec.de



Geschlossene Profilversion
P 080/100/130 - 1

Closed profile version
P 080/100/130 - 1

Gesloten profiel versie
P 080/100/130 - 1

Geteilte Profilversion
P 080/100/130 - 2

Subdivided profile version
P 080/100/130 - 2

Gedeelde profiel versie
P 080/100/130 - 2

Deckel mit Kragen
Gesamthöhe 17 mm incl. Dichtung

Lid with collar
Total height 17 mm including gasket

Deksel met kraag
Totaal hoogte 17 mm incl. afdichting

Maße für Frontfolie:
L - 0,4 mm max.
80/100/130 - 0,6 mm max.

Dimensions for keypad or label
L - 0,4 mm max.
80/100/130 - 0,6 mm max.

Afmeting voor frontplaat:
L - 0,4 mm max.
80/100/130 - 0,6 mm max.

Flacher Deckel
Gesamthöhe 9 mm incl. Dichtung

Flat lid
Total height 9 mm including gasket

Vlakke deksel
Totaal hoogte 9 mm incl. afdichting