


クリーンキャッチ


MAGNETIC CATCHES

粉塵が発生せずクリーンルームに最適

PAT.PEND.

[本体]
Main body

C-56-B-1

[受板]
Catch plate

C-56-B-2

商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	CAD 2D/3D	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	t	H ₁	H ₂	P ₁	P ₂	M	吸着力N Adsorption		製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
																	A面 side	B面 side				数量 Quantity	単価 Price
C-56-B-1	●	2D/3D	74	52	4.4	76	20	18	10	10	2	14	3	64	64	4	75±20%	50±20%	60	23608	¥700	15個~	¥672
C-56-B-2	●	2D/3D	48	28	4.4	50	20	15	10	10	1.5	11.3	3	38	38	3	14±20%	4.9±20%	22	23002	¥450	20個~	¥428
C-56-B-4	●	2D/3D	38	24	3.2	40	10	11	5.6	5	10	2	31	32	3	14±20%	4.9±20%	14	23025	¥400	25個~	¥380	

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

C-56-B
プラスチック製

特徴 Feature

- マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。
- 受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用
- 取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。
- 図中のA面とB面いずれでも吸着します。
- The magnets are of airtightness structure so no dust or particles are entered.
- The stainless steel plates (SUS430) are used for catches.
- Installation holes are long so adjustments after installation can be made.
- Will adhere to either Surface A or Surface B in the diagram.

仕様 ●材質: マグネット/ネオジウム
ケース/ポリアセタール(POM)
受板/ステンレス鋼板(SUS430)

用途 ●標準色: 白
納期 ●クリーンルーム内の機器
備考 ●標準在庫品
●その他カラーも製作します。お問合せください。
●吸着力両面24.6Nと強いC-56-B-2Kタイプ
もあります。

Specifications ●Material: Magnet: Neodymium
Case: Polyacetals (POM)
Catch plate: Stainless steel
plate (SUS430)

Specific use ●Standard color: White
●Equipment inside the clean rooms

※大量のご注文は更にお安くなります。