

Produkt

Bezeichnung	4mm Schutzkappenbüchelstecker
Typ	S 4000 S

Technische Daten

Kontaktdurchmesser vorne	4mm
Kontaktdurchmesser hinten	
Anschlussart	Schraubanschluss max. 2,5mm ²
Bemessungsspannung	60V DC / 30V AC
Bemessungsstrom	30A
Befestigung	

Material

Oberfläche	Versilbert
Trägermaterial	Messing
Kontaktmaterial	Messing
Gehäuse	PVC

Sonstiges

Temperaturbereich	-20°C bis +50°C
-------------------	-----------------

Entspricht RoHS-Verordnung