


Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	$V_{\text{Gefäß max}}$ (V)	$I_{\text{Gefäß max}}$ (mA)	$V_{\text{Gefäß max}}$ (V)	$I_{\text{V typ}}$ (mA)	Abmessungen, siehe Zeichnungsnr. Dimensions, see Drawing No.
1930*130	Rot Red	110	6	135	47,0	
1930*131	Grün Green	110	6	135	34,0	
1930*132	Gelb-Grün Yellow-Green	110	6	135	53,0	
1930*133	Gelb Yellow	110	6	135	27,0	
1930*134	Orange Amber	110	6	135	41,0	
1930*230	Rot Red	230	3	250	18,0	
1930*231	Grün Green	230	3	250	11,0	
1930*232	Gelb-Grün Yellow-Green	230	3	250	16,5	
1930*233	Gelb Yellow	230	3	250	8,0	
1930*234	Orange Amber	230	3	250	11,5	
						 Mit Trennschutz / with isolating spacer
Arbeitstemperatur (T_{op}): +55°C • +60°C Lagertemperatur (T_{sto}): +55°C • +100°C * Die Signalleuchte kann mit Glanzchrom oder Schwarzchrom geliefert werden. Die 5. Stelle der Bestellnummer wird mit 0 oder 1 codiert. Glanzchrom = 0 Schwarzchrom = 1 Beispiel: 19300130 rot mit Glanzchrom 19301130 rot mit Schwarzchrom						Operating temperature (T_{op}): +55°C • +60°C Storage temperature (T_{sto}): +55°C • +100°C * The Led indicator can be delivered in bright or black chrome reflector. The 5. digit has to be coded with 0 or 1. Bright chrome = 0 Black chrome = 1 Example: 19300130 red with bright chrome 19301130 red with black chrome
ACHTUNG: Vorschriften und Richtlinien zur Handhabung						ATTENTION: Regulations and guide-lines for applications
						
Led Signalleuchten mit anderen Spannungen auf Anfrage Technische Änderungen vorbehalten						Led Indicators with other voltages upon request Specification subject to change without notice