



Bestellzeichen: PC 17/16-3
Artikelnummer: 7525165
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: rauchgrau transparenter Scharnierdeckel

EAN Code: 6418074056726
E-Nummer:
Finland: 3438230
Dänemark: 8212016648
Schweden: 2537302
Norwegen: 2536925

Besteht aus: Unterteil, Terminal Deckel mit EPDM Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3
Versions: Transparenter Deckel mit PUR Dichtung, Scharnieren, Verschluss-Ä–ffnungen; FC
Version: Geschlossener PC Rahmen mit PUR Dichtung und Schrauben.

Beispiel

Abmessungen:			Auswertung:	
mm:	166	160	Schutzart (EN 60529): IP 65	
inch:	6.5	6.3	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07	
Materials:			Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
Material:	Polycarbonat		Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja	
Unterteilfarbe:	RAL 7035		UV Resistenz: UL 508	
Deckelfarbe:	Rauchgrau		Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V	
Dichtungsmaterial:	EPDM und Polyurethan		Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
Temperatur Bereich:			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13	
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C		Zertifikate: Underwriters Laboratories Fimko Europe EN 62208: 2003 UL Canada Gost R	
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			
Zubehör:				
MP 17/16	Montageplatte			
FP 17/16	Frontplatte			
FC PC 17/16	PC Frontrahmen			

CARDMASTER 166x160x108-134

