



Q/XL-QW-001A-2450



电路结构示意图



11	螺母	1PCS	铜合金	铜 镀	环保
10	盖 板	1PCS	PC	透 明	环保
9	基 座	1PCS	PBT	黑 色	环保
8	小弹簧	1PCS	碳素钢弹簧 φ0.30	电镀: 锡	环保
7	大弹簧	1PCS	碳素钢弹簧 φ0.30	电镀: 锡	环保
6	轴 套	1PCS	铜合金	电镀: 镍	电镀环保
5	开关固定脚	1PCS	H65 黄铜 t=0.30	电镀: 银	环保
4	开关固定脚	1PCS	H65 黄铜 t=0.30	电镀: 银	环保
3	声道接触脚	1PCS	H65 黄铜 t=0.30	电镀: 银	环保
2	声道接触脚	1PCS	H65 黄铜 t=0.30	电镀: 银	环保
1	接地焊脚	1PCS	H65 黄铜 t=0.30	电镀: 银	环保
序号	零件图号	名称	数量	材 料	备 注

技术要求

使用条件: -40~55℃
 额定负荷: DC 30V 0.5A
 接触电阻: <0.03Ω
 绝缘电阻: >100MΩ DC250V
 耐 压: AC 500V(50Hz)/min
 插 拔 力: 3~20N
 机械寿命: 5000次

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 UNOHR 1.5±0.05 1.5~10±0.1 OVER 10±0.2

标 记	数 量	更改单号	签 名	日 期
绘 图				
设 计				
审 核				
工 艺				
标 准 化				
批 准				

PJ-3064AM

耳机插座

Q/XL-QW-001A-2450

阶 段 标 记 质 量 比 例

A B 1:1

第 1 页 共 1 页

TOP WILLING CO., LTD.