







(MOUNTING DIMENSIONS FOR P.C.BORD; TOLERANCE ±0.1)
プリント基板取付寸法図
一般公差: ±0.1
(公差は累積しないこと)




注記



- △E-Z面から2mmの範囲で測定
- 2 嵌合相手ハウジング型 175109, 175110, 175111
- 3 推奨取付ねじ: JIS B1115, B1122 タッピンねじ, なべ2種
呼び径3, 長さ6mm以下 (締付けトルク: 0.4N-m (4Kg-cm) 以下)
- 4 適用製品規格番号: 108-5280
- △適用製品型番のプリフィックス及びIDマークを
カラーホットマークにて表示

NOTES


- △ MUST BE KEPT BETWEEN E-Z AND 2
- 2 THE MATING PLUG HSG. PART NUMBER: 175109, 175110, 175111
- 3 RECOMMENDED MOUNTING SCREW: 3mm DIA, 6mm LENGTH (MAX.)
PAN HEAD, CLASS 2 TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS
B1115, B1122
(TIGHTENING TORQUE: 0.4N-m (4Kg-cm) MAX.)
- 4 APPLICABLE PRODUCT SPEC NO. 108-5280
- △ INDICATED PREFIX AND ID MARK OF PRODUCT P/N BY HOT MARK



断面 A-A
(SECT. A-A)



断面 B-B
(SECT. B-B)



		PRE-TINNED 錫メッキ (64)		//		BLUE 青色		917322-5	
MARKING マーキング		FINISH OF CONTACT タブ仕上 (本数)		パワー回路		シグナル回路		HOUSING COCOLOR ハウジング色	
				金メッキ端子使用回路番号				P/N	
				Copyright ©19 年 AMP (Japan), LTD. 日本・アメリカ・ヨーロッパ各社		Copyright ©19 年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP AMP (JAPAN), LTD. Tokyo, Japan	
		WIRE RANGE // mm (ANG. -)		INSULATION DIA // mm		NAME 64POS. CAP. HOUSING ASS'Y .040/.070 SERIES HYBRID 170 CONN. 64極 キャップ ハウジング アッセンブリ .040/.070 シリーズ ハイブリッド I/O コネクタ			
		MATERIAL ハウジング: PBT ピン: 302 STAINLESS STEEL D. MATSUURA		FINISH SEE TABLE 表参照 17/FEB/95 D. MATSUURA		GENERAL TOLERANCE 0.40± 10, ±0.2 10.40± 30, ±0.25 30.40±100, ±0.3 ANGLES ±0.3			
A 変更 FJ00-0598-98		DM	HT	27/1/95	DR	17/FEB/95	DE	17/FEB/95	A1 LOC NUMBER 917322
O 作成 FJ00-1879-95		DM	KA	27/1/95	DR	17/FEB/95	DE	17/FEB/95	
LTR REVISION RECORD		OR	CHK	DATE	CHK.	DATE	APR.	DATE	SCALE 2-1
				K. AOYAMA		Y. MATSUOKA		REV. A	
								SHEET 1 OF 1	