

1.0mmストロークバーチカルタイププッシュスイッチ

1.0mm-travel Compact-sized Vertical Type Push Switches

SPPH2 Series

ショートストローク 1mm、小形を誇るバーチカルタイプ。
Short-travel (1mm) small vertical type.



電即納
3DAYS DELIVERY

詳細は、P11とP12
を参照願います。

■ 特長

- ストロークは1 mm、ショートストローク。

■ 用途

- 音響機器全般

■ Features

- Short travel-only 1 mm.

■ Applications

- Audio equipment in general.

■ 主な仕様 Typical Specifications

項目 Item	仕様 Specification	
最大定格(抵抗負荷) Ratings (max.) (Resistive load)	0.1A 12V DC	
接触抵抗(初期／寿命後) Contact resistance(Initial performance / After lifetime)	30mΩ max./50mΩ max.	
作動力 Operating force	2±1N	
動作寿命 Operating life	無負荷 Without load	10,000 cycles
	負荷 With load	10,000 cycles (0.1A 12V DC)

■ 製品一覧 Products Line

枠 Frame	回路数 Poles	定格 Ratings	切換タイミング Changeover timing	端子 Terminal	取付方法 Mounting method	動作 Operating	移動量 Travel (mm)	全移動量 Total travel (mm)	電即納対応製品 Products for Densokunou	製品番号 Products No.	
—	2	—	Non shorting	Straight	P.C. Board	Latching	1	1.5	—	SPPH210100	
						Momentary				SPPH210500	
				Snap-in		Latching			●	SPPH230100	
						Momentary				SPPH230500	

注記
Notes

- その他、詳細仕様についてはP.99をご参照ください。
- 上記製品一覧以外にも保有している製品がございますので、ご希望の際はお問合わせ願います。

- For other detailed specifications, please see P.99.
- Other switches than those included in the above list are also available, please inquire us for them if you are interested in them.

Push Type	Rocker Type	Slide Type	Flex Type
Power			
Horizontal Type	Vertical Type		
Push			
General Use type	Big size General Use type	Small size General Use type	Other Use type
		Side	Rotary
Telephone-hook			
Detector			

■ 外形図 Dimensions

Unit : mm

形状 Style	プリント基板取付穴寸法図 (A方向より見る) P.C. Board Mounting Hole Dimensions (Viewed from the Direction A)
	ストレート端子用 Straight terminal
	スナップイン端子用 Snap-in terminal

プリント基板厚
Thickness of P.C. Board t=1.6mm

■ 回路図 (A方向より見る) Circuit Diagram (Viewed from the Direction A)

