

## RAFIX 16 F - Wahlschalter, nicht beleuchtbar, rastend

**1.30.093.700/0200**



### Approbationen

ENEC

IEC 61058

### Allgemein

Betätiger	Drehgriff
Farbe Drehgriffmarkierung	opak weiß
Bundform	quadratisch
Bundfarbe	schwarz

### Einbaumaße

Bundmaß	24,9 x 24,9 mm
Bauhöhe	12,1 mm
Einbautiefe mit Schaltelement	50 mm
Tasterraster	30 x 30 mm
Einbauöffnung	23,1 x 23,1 mm

### Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewindering
Kontaktfunktion	rastend
Beleuchtung	nein
Drehwinkel	2 x 60°

### Mechanische Kennwerte

Betätigungsmaß max.	1,3 Nm
---------------------	--------

### Elektrische Kennwerte


Schutzklasse	-
--------------	---

### Sonstige Angaben




Lebensdauer min. (Schaltzyklen)	30.000 Zyklus
Schutzart frontseitig	IP65
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur ohne Leuchtmittel max.	+70 °C
Arbeitstemperatur mit Leuchtmittel max.	+55 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+85 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78

08.02.2012

Einbauöffnung



mit Leiterplattenstecksockel



08.02.2012

Betätigungs- und Schaltelement

