

AP-151RK-B  
プラスチック製



## 厚扉用平面スナッチロックハンドル

FLUSH SNATCH LOCK TYPE HANDLES

板厚8.5~10mmの厚扉に装着可能



AP-151RK-B-2-1

キーNo.K240  
Key使用例  
Example of applicationFRPの厚扉に最適です。  
Suitable for thick doors of FRP.

商品番号 Product No.	RoHS 10 CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
AP-151RK-B-2-1	2D	02004	¥3,000	10個~ ¥2,880
数量 Quantity	単価 Price			

●: RoHS10指令対応品  
※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS10指令に対応可能です。

## 特徴 Feature

- 板厚8.5~10mmの厚手の扉に装着できます。
- 振動・衝撃などに強いスナッチロック式平面ハンドルです。
- ソフトな操作でワンアクション開閉
- 耐久性に優れた樹脂です。

- Can be installed on the thick doors with panel thickness of 8.5 to 10mm.
- Vibration- and impact-resistant snatch lock type.
- Soft-feeling one-action opening/closing.
- Durable plastic is used.

仕様 ●製品質量: 420g  
●材質: 本体/AAS樹脂  
ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)

- 標準色: ブラック
- 鍵番号: K240
- 適用板厚: 8.5~10mm
- 付属品: キー2本・取付け板・受座
- 建設機械・特装車・制御盤・食品機械
- 標準品...納期お問合せください
- 本製品は非結晶性樹脂を使用していて緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。(一部緩み防止剤の注意事項にも記載されております。)
- 鍵番号の変更はお問合せください。
- 適用板厚以外の板厚はお問合せください。
- 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

Specifications ●Mass: 420g  
●Material:  
Main body: AAS resin  
Case: Cold rolled steel plate (SPCC)

- Standard color: Black
- Key No.: K240
- Applicable panel thickness: 8.5 to 10mm
- Accessories: Two keys, installation plate and catch

Specific use ●Construction equipment, specially-equipped vehicles, control boards and food equipment

Remarks ●This product uses noncrystalline resin.

⚠ It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)

●Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.



A

クレモン

ローラー  
締り特装密閉  
ハンドルフリーザー<sup>密閉</sup>

平面

スイング

平面

ハンドル

ポップ  
ハンドルリフト  
ハンドルアジャスト  
ハンドル

ラッチ式

SNATCH  
HANDLES

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドルL型  
ハンドルT型  
ハンドル丸型  
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金  
ロッド棒ジョイント  
リンク

ワイヤ