

SCHÜTZINGER – mit Sicherheit!


Federkorbstecker

- gerade, mit Lötanschluss bis 0,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. FK 02 L / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse PA 6.6 (Polyamid)
- für Leitungsquerschnitt bis **0,5 mm²**
- für Leitungsdurchmesser bis **2 mm**

Farben: siehe Tabelle
andere Farben auf Anfrage




Federkorbstecker

- mit axialer Zusteckbuchse, Lötanschluss bis 0,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. FK 11 L / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse PA 6.6 (Polyamid)
- für Leitungsquerschnitt bis **0,5 mm²**
- für Leitungsdurchmesser bis **2 mm**

Farben: siehe Tabelle
andere Farben auf Anfrage




Kupplung

- mit Lötanschluss bis 0,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. KU 02 L / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse PA 6.6 (Polyamid)
- für Leitungsquerschnitt bis **0,5 mm²**
- für Leitungsdurchmesser bis **2 mm**

Farben: siehe Tabelle
andere Farben auf Anfrage



Allgemeine Angaben			Technische Daten				
Best.-Nr.	Griffhülse für Leitung	Farben	Anschluss	Durchgangswiderstand	Bemessungsspannung	Bemessungsstrom	Temperatur-Einsatzbereich
FK 02 L / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	Ø 2 mm	schwarz rot	Löten bis 0,5 mm ²	3 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	10 A	- 25 °C ... + 90 °C
FK 11 L / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	Ø 2 mm	blau gelb grün weiß	Löten bis 0,5 mm ²	3 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	10 A	- 25 °C ... + 90 °C
KU 02 L / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	Ø 2 mm		Löten bis 0,5 mm ²	3 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	10 A	- 25 °C ... + 90 °C

andere Kontaktoberflächen, sowie Griffhülsen für andere Leitungsdurchmesser auf Anfrage