


AK3001/..KD-5.0-KIESELGRAU

1- bis n-polig anreihbar




Technische Daten

Anschlussquerschnitte		Isolierstoff	
eindrähtig (starr) min	0.08 mm²	Material	PA 6.6
eindrähtig (starr) max	2.5 mm²	Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0
feindrähtig (flexibel) min	0.14 mm²	Temperaturen	
feindrähtig (flexibel) max	2.5 mm²	Einsatztemperatur	-30 °C - 105 °C
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.14 mm²	Wellenlötverfahren	
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	1.5 mm²	Löttemperatur, empfohlen	265 °C
Maße		Peaklötdauer, empfohlen	3-4 s
Abisolierlänge	6.0 mm	Reflowprozess	
Bohrlochdurchmesser	1.0 mm	Löttemperatur, empfohlen	-
Werkstoffe		Peaklötdauer, empfohlen	-
Lötfahne	Kupferlegierung		
Käfigzugfeder	Edelstahl		

Farben

	KIESELGRAU, RAL7032
	ORANGE, RAL2011
	BLAU, RAL5015
	HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018

Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.



Bestelldaten (Rastermaß 5.0 mm)

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	12.90	AK3001/2KD-5.0-KIESELGRAU	53001020001F	200
3	17.90	AK3001/3KD-5.0-KIESELGRAU	53001030001F	200
4	22.90	AK3001/4KD-5.0-KIESELGRAU	53001040001F	200
5	27.90	AK3001/5KD-5.0-KIESELGRAU	53001050001E	100
6	32.90	AK3001/6KD-5.0-KIESELGRAU	53001060001E	100
7	37.90	AK3001/7KD-5.0-KIESELGRAU	53001070001E	100
8	42.90	AK3001/8KD-5.0-KIESELGRAU	53001080001D	50
9	47.90	AK3001/9KD-5.0-KIESELGRAU	53001090001D	50
10	52.90	AK3001/10KD-5.0-KIESELGRAU	53001100001D	50
11	57.90	AK3001/11KD-5.0-KIESELGRAU	53001110001D	50
12	62.90	AK3001/12KD-5.0-KIESELGRAU	53001120001D	50
13	67.90	AK3001/13KD-5.0-KIESELGRAU	53001130001D	50
14	72.90	AK3001/14KD-5.0-KIESELGRAU	53001140001D	50
15	77.90	AK3001/15KD-5.0-KIESELGRAU	53001150001D	50
16	82.90	AK3001/16KD-5.0-KIESELGRAU	53001160001D	50
17	87.90	AK3001/17KD-5.0-KIESELGRAU	53001170001D	50
18	92.90	AK3001/18KD-5.0-KIESELGRAU	53001180001D	50
19	97.90	AK3001/19KD-5.0-KIESELGRAU	53001190001D	50
20	102.90	AK3001/20KD-5.0-KIESELGRAU	53001200001D	50
21	107.90	AK3001/21KD-5.0-KIESELGRAU	53001210001D	50
22	112.90	AK3001/22KD-5.0-KIESELGRAU	53001220001D	50
23	117.90	AK3001/23KD-5.0-KIESELGRAU	53001230001D	50
24	122.90	AK3001/24KD-5.0-KIESELGRAU	53001240001D	50

Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer
	Brücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-5.0/5.08-LICHTGRAU	50000000006
	Brücke, 3-polig, isoliert, BRI/3-5.0/5.08-LICHTGRAU	50000000007
	Brücke, 2-polig, BR/2-5.0/5.08-L7.0	50000000008

Zulassungsdaten



UseGroup	B	C	D		
Nennspannung	300 V	-	300 V	250 V	
Nennstrom	15 A	-	10 A	24 A	
Nennleitergrößen	starr	AWG 28-14	-	min	max
					2.5 mm²
	flexibel	AWG 28-14	-	0.5 mm²	2.5 mm²
					2.5 mm²
Prüfspannung	1.6 kV	-	1.6 kV	2.0 kV	