



Beispiel

Bestellzeichen: PC 100/75 LT
Artikelnummer: 6012903
Beschreibung: Gehäuse PC • rauchgrau
transparenter Deckel
flaches Unterteil
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074022264
E-Nummer:
Finland: 3420413
Dänemark: 8212022315
Italien: 7352015
Schweden: 2535606
Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		130	80	75	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		5.1	3.1	3.0	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:					Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:		all empty			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:		Rauchgrau			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
		Polyamid			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
Deckelschraubenfarbe:		Schwarz			Zertifikate: Germanischer Lloyd (GL) Underwriters Laboratories Det Norske Veritas Fimko Europe EN 62208: 2003 UL Canada Gost R
Dichtungsmaterial:		TPE			
Temperatur Bereich:					
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			
Zubehör:					
MIV 100		Montageplatte			
MIN 5		Tragschiene TS 15			
MIN 10		Tragschiene TS 15			
MIV 5		Tragschiene TS 35			
MIV 10		Tragschiene TS 35			
FP A 100/130		Frontplatte			
HFP 130		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)			
FP 22046		Wandbefestigungslaschen			

