





| P | LTR | DESCRIPTION | ECN           | DATE     | DWN | APVD |
|---|-----|-------------|---------------|----------|-----|------|
|   | H   | REVISED     | ECR-06-026890 | 16NOV'06 | Y.Y | N.Y  |
|   | H1  | REVISED     | ECO-10-000444 | 08JAN10  | KK  | AEG  |



断面 "A"- "A"  
SECTION "A"- "A"





TYPE "B"



TYPE "A"

断面 "B"- "B"  
SECTION "B"- "B"



断面 "C"- "C"  
SECTION "C"- "C"

注;

1. 適用ハウジング型番  
172074, 172075, 173974

NOTES;

1. APPLICABLE HOUSING P/N  
172074, 172075, 173974

2. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING  
PER D.RENAUD/D.SINISI


2. OBSOLETE

|                            |                               |                                                   |                      |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| ---                        | A                             | 錫めっき済 りん青銅0.3t<br>PRE-TIN PHOS BRO 0.3t THK       | 170324-5             |
| 170330-2                   | A                             | ニッケルめっき仕上 りん青銅0.3t<br>PHOS BRO 0.3t THK NICKEL PL | 170324-2             |
| ---                        | B                             |                                                   | 170324-4             |
| 170330-1                   | A                             | 錫めっき済黄銅0.3t<br>PRE-TIN BRASS 0.3t THK             | 170324-1             |
| ばら状端子型番<br>LOOSE PIECE P/N | ワイヤバレルタイプ<br>WIRE BARREL TYPE | 材料<br>MATERIAL                                    | 型番<br>STRIP FORM P/N |

WIRE RANGE AWG#24-#20  
包含電線断面積 0.22~0.53mm<sup>2</sup>  
INSULATION DIA 被覆外径 1.5~2.7φmm

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.  
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING  
ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS  
単位: 寸  
mm



MATERIAL  
材料  
SEE TABLE  
表参照

TOLERANCES UNLESS  
OTHERWISE SPECIFIED  
一般公差

±0.3  
ANGLE. ±3°

FINISH  
仕上  
SEE TABLE  
表参照

CHK 4-AUG-98  
APVD 4-AUG-98  
PRODUCT SPEC  
108-5126  
APPLICATION SPEC  
114-5041  
WEIGHT

tyco  
Electronics

Tyco Electronics AMP K.K.  
Kawasaki, Japan

NAME  
名称  
"187" SERIES POSITIVE LOCK (MARK II) REC.  
"187" シリーズポジティブロック (マーク II) リセブタクル

SIZE CAGE CODE DRAWING NO  
番号  
A3 00779 C-170324  
RESTRICTED TO  
-

CUSTOMER DRAWING

SCALE 5-1 SHEET 1 OF 1 REV H1