




A

B




A


B




1		2		3		4	
KEY	CONTACT PLATING (NOTE 9)	PIN SHAPE	MOUNTING STYLE SEE BELOW	LATCHES	DIM F TAIL LENGTH	DIM G TAIL PLATING LENGTH	TAIL PLATING
-0XX/0XXLF	30u"/.76" Au OVER 50u"/1.27u Ni	RND	OPEN W/TAPE	STD	.105/2.67	.07/1.8	40u"1.02u TIN OVER 50u"/1.27u Ni
-1XX/1XXLF	30u"/.76u GXT	RND					
-2XX/2XXLF	30u"/.76" Au OVER 50u"/1.27u Ni	RND					
-2XXA/2XXALF	30u"/.76" Au OVER 50u"/1.27u Ni	RND	PCB MOUNT	NO	.090/2.29		
-3XX/3XXLF	30u"/.76u GXT	SQ	PCB MOUNT	STD	.105/2.67		
-4XX/4XXLF	30u"/.76" Au OVER 50u"/1.27u Ni	SQ	RIVET				
-5XX/5XXLF	30u"/.76u GXT	SQ					
-6XX/6XXLF	30u"/.76u GXT	RND	OPEN W/TAPE	LP			
-7XX/7XXLF	30u"/.76u GXT	RND		STD	.195/4.95	.16/4.1	
-8XX/8XXLF	30u"/.76" Au OVER 50u"/1.27u Ni	RND	RIVET	LP	.105/2.67	.07/1.8	
-9XX/9XXLF	30u"/.76u GXT	RND	RIVET	NO	.105/2.67	.07/1.8	



PCB MOUNT
87061-2XX
87061-3XX




RIVET
87061-4XX
87061-5XX
87061-6XX
87061-8XX
87061-9XX



OPEN
87061-0XX
87061-1XX
87061-7XX

MOUNTING STYLES



RECOMMENDED HOLE PATTERN
SCALE 2:1

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		 www.fciconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.00±.01/.0±.3	projection 	title HDR., QKE SEA-HORSE STACKED 4 WALL		
M					.XXX ±.005/.00±.13				
					.XXX ±.0020/.000±.051				
				angles	0° ±2°		product family		code
				dr	R.SEIPLE 4/3/90		QUICKIE		NAN
				enrg	M.SMYK 4/3/90		size dwg no		sheet
				chr	M.SMYK 4/3/90		87061		2 of
				appd	M.SMYK 4/3/90	scale 1:1	A		
sheet index	revision sheet								

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers
interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire.
Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any
form whatever is not permitted without written authority from the proprietor.
Property of FCI. Copyright FCI.

1		2		3		4	
PRODUCT NUMBER		SIZE	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E	OMIT PINS
87061-X05/X05LF		4X5	.400/10.16	.720/18.29	.860/21.84	1.260/32.00	
-X07/X07LF		4X7	.600/15.24	.920/23.37	1.060/26.92	1.460/37.08	
-X08/X08LF		4X8	.700/17.78	1.020/25.91	1.160/29.46	1.560/39.62	
-X10/X10LF		4X10	.900/22.86	1.220/30.99	1.360/34.54	1.760/44.70	
-X12/X12LF		4X12	1.100/27.94	1.420/36.07	1.560/41.91	1.960/49.78	
-X13/X13LF		4X13	1.200/30.48	1.520/38.61	1.660/42.16	2.060/52.32	
-X15/X15LF		4X15	1.400/35.56	1.720/43.69	1.860/47.24	2.260/57.40	
-X17/X17LF		4X17	1.600/40.64	1.920/48.77	2.060/52.32	2.460/62.48	
-X20/X20LF		4X20	1.900/48.26	2.220/56.38	2.360/59.94	2.760/70.10	
-X21/X21LF		4X20	1.900/48.26	2.220/56.38	2.360/59.94	2.760/70.10	A-11,C-11
-X22/X22LF		4X22	2.100/53.34	2.420/61.47	2.560/65.02	2.960/75.18	
-X25/X25LF		4X25	2.400/60.96	2.720/69.09	2.860/72.64	3.260/82.80	
-X30/X30LF		4X30	2.900/73.66	3.220/81.79	3.360/85.34	3.760/95.50	
-223/223LF		4X20	1.900/48.26	2.220/56.38	2.360/59.94	2.760/70.10	B-10,D-10
87061-331/331LF		4X20	1.900/48.26	2.220/56.38	2.360/59.94	2.760/70.10	
							NOTE 4
							NOTE 4

mat'l. code		tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		FCI www.fciconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.00±.01/.0±.3	projection ⊕ ↗	title HDR., QKE SEA-HORSE STACKED 4 WALL
M					.XXX ±.005/.00±.13		
					.XXXX ±.0020/.000±.051		
				angles	0° ±2°	INCH/MM ↔	product family QUICKIE size dwg no A 87061
				dr	R.SEIPLE 4/3/90		
				enr	M.SMYK 4/3/90		
				chr	M.SMYK 4/3/90	scale 1:1	code NAN
				appd	M.SMYK 4/3/90		
sheet index	revision sheet						sheet 3 of

cage code		STATUS		Released		Printed: Ap 12, 2011	
2526		2526		2526		2526	