

KERN CXB

**Základní model pro profesionální počítání
s možností ověření (M), rozlišení počítání 30.000 bodů**



připraveno k
odeslání 1 den



2
roky
záruka

ZE ZÁVODU
VOLITELNĚ



Ověření
+7 dnů

VOLITELNĚ



DKD
Kalibrační
list +3 dny



STANDARDNÍ



Seřizovací program (CAL):
K nastavení přesnosti. Je třeba
externí seřizovací závaží.



Počty kusů: volitelně referenční
počty kusů. Přepínání z kusů na
hmotnost.



Provoz na akumulátory:
sada k dobíjení.



Síťový zdroj: Integrovaný ve váze.
230 V/50 Hz v D. Na objednávku
také ve standardu GB, AUS nebo
USA.

**Velký podsvícený
LCD displej**

s výškou číslic 18 mm

Úspora energie

Podsvícení se vypne po 5 s,
tuto funkci lze vypnout



Přesné počítání

Automatická optimalizace
reference postupně zlepšuje
průměrnou hodnotu hmot-
nosti dílu

**Akustická signalizace
naplnění (Fill-to-target)**

Cílový počet kusů resp.
cílovou hmotnost lze
naprogramovat. Při dosažení
cílové hodnoty zazní signál

**Provedení odpuzující
nečistoty**

díky vodním žlábkům na
okrajích pláště a těsnicím
kroužkům nad horními
vpustěmi pláště

**Lze naprogramovat
pomocí bloku tlačítek:**

- Známá referenční váha
- Požadovaný referenční
počet kusů
- PRE-TARE: k ručnímu
uložení známé hmotnosti
obalu.

Pracovní kryt

na klávesnici a plášti sériově.
Lze doobjednat,
KERN CXB-A01

**M+ Paměť souhrnu
počítání**

k načítání stejných
počítaných částí do
celkového počtu kusů
a celkové hmotnosti

Technické údaje:

Váha celkem
ŠxHxV 300x330x110 mm

Čistá hmotnost cca 4 kg

**Přípustná teplota
prostředí** -10 ... +40 °C

Model	Rozsah- vážení Max	Rozli- šení d	Ověř. dílek e	Min. zátěž. Min	Repro- dukova- telnost	Min. hmot. jed. ks g/ks	VOLITELNĚ alternativně	Ověření	M III	Kontrolní závaží k váze	DKD
KERN	kg	g	g	g	g	g/ks	KERN				
CXB 3K0.2	3	0,2	-	-	0,2	0,1				963-127	
CXB 6K0.5	6	0,5	-	-	0,5	0,2				963-128	
CXB 15K1	15	1	-	-	1	0,5				963-128	
CXB 30K2	30	2	-	-	2	1				963-128	
Pro aplikace s povinnou kalibrací si kalibraci objednejte ihned, dodatečná kalibrace není možná.											
CXB 3K1M	3	1	1	20	1	0,1	950-127	I		963-127	
CXB 6K2M	6	2	2	40	2	0,2	950-128	I		963-128	
CXB 15K5M	15	5	5	100	5	0,5	950-128	I		963-128	
CXB 30K10M	30	10	10	200	10	1	950-128	I		963-128	

66

Horká linka na objednávky: viz zadní strana katalogu. Dodávky prostřednictvím specializovaného obchodu.

KERN – váš partner na kalibraci DKD

vystavuje ve své akreditované
zkušební laboratoři mezinárodně
platné kalibrační listy DKD pro
váhy a kontrolní závaží.

KERN nabízí rozsáhlý program
kontrolních závaží v meziná-
rodních třídách přesnosti
E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3,
od 1 mg do 2000 kg

DKD = německá kalibrační
služba Deutscher
Kalibrier-Dienst



Váš specializovaný obchod KERN