

**Datenblatt für PKNI 10 B**
**Artikelnummer: 930136100**

**SKS Kontakttechnik GmbH**

<b>Produktbeschreibung:</b>	Bestellnummer: 930 136-100
<b>Beschreibung:</b>	Polklemme mit Krallenrand und unverlierbarem Isolierkopf und Isolierringen - Durchmesser 4 mm. Gewindegelenk mit 6 mm Durchmesser aus Messing vernickelt mit 2,6 mm Querloch. Zum isolierten verdrehsicheren Einbau in Gerätekästen und Schalttafeln bis 3,5 m
<b>Typ:</b>	PKNI 10 B schwarz/black
<b>System:</b>	4 mm System
<b>Bestellnummer:</b>	930 136-100
<b>Farbe:</b>	●
<b>weitere Farbvarianten:</b>	●●●
<b>Technische Daten</b>	
<b>Stiftdurchmesser:</b>	4 mm
<b>Kontaktart:</b>	ungefederte Buchse
<b>Anschlussart:</b>	M6 Gewinde
<b>Litzenaufbau:</b>	42 x 0,1
<b>Bemessungsspannung:</b>	DC 60 V
<b>Bemessungsstrom:</b>	63 A
<b>Durchgangswiderstand:</b>	2 mOhm
<b>Gehäusebefestigung:</b>	schrauben
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Messing
<b>Kontaktoberflächenmaterial:</b>	vernickelt
<b>Kontaktträgermaterial:</b>	PA
<b>Gehäusematerial:</b>	PF
<b>Überwurfmuttermaterial:</b>	Zn Al/Ni
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-25 °C bis +100 °C
<b>Zeichnung</b>	

