








- 注:
1. 適用製品規格: 108-5302
 2. 適用コンタクト型番
タブ・コンタクト: 175150-□(※20-※16AWG)
175149-□(※26-※22AWG)
 3. 適合相手側製品型番
プラグ・ハウジング: 176272-□
リセ・コンタクト: 175152-□(※20-※16AWG)
175151-□(※26-※22AWG)
 4. 取扱説明書: IS-503J
 5. 適用パネル厚: 0.8-2.0 (FIG 1参照)
 6. 金属パネルの場合、コネクタ取付方向を
パンチ加工方向にしてください。
 7. プラスチック、パネルの場合、穴端部に
Rを推奨配座ください。



断面 "A"- "A"
(SECT)

- NOTES:
1. PRODUCT SPEC.: 108-5302
 2. APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT: 175150-□(※20-※16AWG)
175149-□(※26-※22AWG)
 3. MATING CONN. P/N
PLUG HSG: 176272-□
REC CONTACT: 175152-□(※20-※16AWG)
175151-□(※26-※22AWG)
 4. INSTRUCTION SHEET: IS-503J
 5. APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8-2.0 (SEE FIG 1)
 6. INSERT CONN. FROM PRESS DIRECTION SIDE FOR METAL PANEL.
 7. EDGE OF THICKNESS WAY MUST NOT ROUND FOR MOLDED PANEL.



黒 (BLACK)	3	176293-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)	↑	↑ -4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色 (NATURAL)	3	176293-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

Copyright ©19 年 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Copyright ©19 年 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP 日本エレクトロニクス株式会社 Tokyo, Japan			
組合電線範囲 (WIRE RANGE)				被覆外径 (INSULATION DIA.)				名称 (NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ 3極			
mm ² (AWG)				mmφ				3.96mmピッチ キャップ・ハウジング (パネル取付タイプ)			
材料 (MATERIAL)				仕上 (FINISH)				AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96mm PITCH CAP HOUSING 3 Pos (PANEL MOUNT)			
6/6 ナイロン (UL94V-0)				6/6 NYLON (UL94V-0)				一般公差			
DR. Y. NARISAWA				DE. M. SHINDO				SIZE LOC 番号 (No.)			
11/19 '90				4/12 '90				A3 J C-176293			
CHK. Y. FUJITA				APP. N. ONOUE				10以下: ±0.2			
11/19 '90				11/20 '90				10~30以下: ±0.25			
LTR 変更 (REVISION RECORD)				DR CHK DATE				30~100以下: ±0.3			
DR CHK DATE				CHK. Y. FUJITA				角 度: ±3°			
DR CHK DATE				CHK. Y. FUJITA				尺 度 (SCALE)			
DR CHK DATE				CHK. Y. FUJITA				REV. B			
DR CHK DATE				CHK. Y. FUJITA				SHEET 1 OF 1			