




1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 2 2 bis / to 3	19.2 ^{-0.1} 19.4 ^{-0.1} 19.8 ^{-0.1}	12.9 ^{+0.1} 12.9 ^{+0.1} 12.9 ^{+0.1}



Flachstecker aeihn./ plug-in sim.
DIN 46244-A4.8-0.8



Aufschrift
Marking

1803.
4(21/250 ~ T100/55



6A 125V AC
4A 250V AC
1/10HP 125-250V AC
R 52

Wechsler 1-polig
Fuer Geraete der Klasse II geeignet

single pole changeover
suitable for appliances of class II

Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
date code of manufacture : place/year/week acc. to DIN EN 60062

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 18031202	Index f
			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laenge LENGTH	Radien RADII		Original Din A4	Masstab SCALE 1:1			
0-6 ± 0.2	± 0.2	0 10 20 30mm											
>6-15 ± 0.4	±												
>15-30 ± 0.4	±												
>30-70 ±	±												
>70-120 ±	±												
>120-200 ±	±												
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			0 10 20 30mm		GERAETESCHALTER appliance switch				
e	58806	09.07.08	VOR				CAD: NX V6.0		 MARQUARDT				
d	43118	05.10.05	vor				gez./DRAWN BY 09.07.08 VOR gepr./CHECKED BY						
c	29978	13.11.00	GRH				Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zng.gl.Nr. vom 13.11.00						
b	15921	11.05.84	RIE	r	64510	29.09.09	MUT						
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY							