




# TH-63/TH-63B/TH-63SUS スプリング蝶番

Spring Hinge

SUS



## 特長

芯棒にスプリングが入っています。  
開く方向にスプリングの力が掛かっている蝶番です。

## 用途

OA 機器・通信機器・計測機器等

## Characteristic



Spring is set with the pin.  
A hinge whose spring load is applying on the opening direction.

## Application




Office automation appliances / Telecommunication devices /  
Measuring instruments, etc.

## ■部品表 Parts List

| 部番<br>No. | 部品名<br>Part Name           | TH-63B         |              | TH-63          |              | TH-63SUS       |                           | 数<br>Quantity |
|-----------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------------------|---------------|
|           |                            | 材質<br>Material | 処理<br>Finish | 材質<br>Material | 処理<br>Finish | 材質<br>Material | 処理<br>Finish              |               |
| 1         | ヒンジピース (A) Hinge Piece (A) | C2801          | Ni           | SPCC           | —            | SUS304         | バレル研磨<br>Barrel Polishing | 1             |
| 2         | ヒンジピース (B) Hinge Piece (B) |                |              |                |              |                |                           | 1             |
| 3         | スプリング Spring               | SUS304         | —            | SUS304         | —            | SUS304         | バレル研磨<br>Barrel Polishing | 1             |
| 4         | シャフト Pin                   | C3604          | Ni           | SWRM           |              |                |                           | 1             |



本図は穴付を示したものです。  
The figure shows the hinge with holes.



## 寸法・仕様表 Size List & Specification

| 型番<br>Model No. | D    | 型式<br>Type        | 参考バネ荷重 N (gf) Reference Spring Load N (gf) |            |             | 自重 (g)<br>Net Weight (g) | 価格 (円)<br>Price (yen) |
|-----------------|------|-------------------|--------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|                 |      |                   | a                                          | b          | c           |                          |                       |
| TH-63B          | t1.5 | 穴付 With Holes     | 4.91 (500)                                 | 6.87 (700) | 9.81 (1000) | 57.5                     | ¥380                  |
| TH-63           | t1.6 | 穴ナシ Without Holes |                                            |            |             | 55.5                     | ¥170                  |
| TH-63SUS        | t1.5 | 穴付 With Holes     |                                            |            |             | 53                       | ¥370                  |

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.