



Hochspannungstastköpfe / High Voltage Probes

Serie HV bis 20 kV / up to 20 kV



Typ Type	Bestell- nummer Order- number	Teilungs- faktor Attenuation	Eingangsimpedanz Loading Input		Bandbreite Bandwidth	Anstiegszeit Rise Time	Kabellänge Cable Length	Kompensations- bereich Compensation Range	Max.Eingan- spannung Max. Inpu Voltage
			R(M Ω)	C(pF)	(MHz)	(ns)	(m)	(pF)	(V)
TT-HV 150	13 000	x100	100	4	300	1,2	1,2	10 .. 50	1500
TT-HV 151	13 001	x100	100	6	200	1,8	2,0	10 .. 50	1500



Typ Type	Bestell- nummer Order- number	Teilungs- faktor Attenuation	Eingangsimpedanz Loading Input		Bandbreite Bandwidth	Anstiegszeit Rise Time	Kabellänge Cable Length	Kompensations- bereich Compensation Range	Max.Eingan- spannung Max. Inpu Voltage
			R(M Ω)	C(pF)	(MHz)	(ns)	(m)	(pF)	(V)
TT-HV 250	13 010	x100	100	4	300	1,2	1,2	10 .. 50	2500
TT-HV 251	13 011	x100	100	6	200	1,8	2,0	10 .. 50	2500

Max. Eingangsspannung, DC inkl. AC Spitze (abnehmend mit zunehmender Frequenz) !
Max. Input Voltage, DC incl. Peak AC (derate with rising frequency) !

