



B-1882
ステンレス製

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 突起がなく、積荷を傷めません。
- Corrosion resistant stainless steel is used.
- It has no projections, so that the load will not be damaged.

仕様・材質:ステンレス鋼板(SUS304)

●表面仕上:光沢バーレル研磨

用途:特装車・平ボディー・幌バン

納期:標準在庫品

Specifications: Material: Stainless steel plate (SUS304)
Finish: Gloss barrel polishing

Specific use: Specially equipped vehicles, flat body trucks and vans with a hood


埋込み式ロープフック

EMBEDDED ROPE HOOKS




B-1882-1F+B-1882-T


[B-1882-1F]




[B-1882-2F]



[B-1882-T]



2-M6×20 六角ボルト
hexagon head bolt




商品番号 Product No.	RoHS 10 CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
B-1882-1F	2D/3D	155	11654	¥900	10個～	¥864
B-1882-2F	▲ 2D/3D	155	11655	¥800	15個～	¥768
B-1882-T	▲ 2D/3D	155	13248	¥1,400	10個～	¥1,344

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

B-1882-T
パネル穴明け寸法
Panel drilling
dimensions



4-R18以下
or less



B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し
蝶番

段付
蝶番

クリーン
ヒンジ

特装車
蝶番

フリーザー^{ヒンジ}

特殊
蝶番

トルク
ヒンジ

ステー

EQUIPMENT
周辺機器
(B)