


3832EC-A

- Soft close
- Load rating up to 36kg
- 100% extension
- 12.7mm slide thickness
- Front disconnect
- Hold-in
- Cam drawer adjust (3.2mm)

50,000

- Fermeture automatique avec amortissement
- Charge jusqu'à 36kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm
- Déconnexion frontale
- Point dur en position fermée
- Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (3,2mm)

- Gedämpfter Selbsteinzug
- Lastwert bis 36kg
- Vollauszug
- 12,7mm Schienendicke
- Frontschnelltrennung
- Einhalterung - in geschlossener Position
- Einstellnocken für Schublade (3,2mm)



3832EC-A	mm						
	SL	TR	A	B	C	D	E
*3832-0035EC-A	350	310	-	206	-	-	-
*3832-0040EC-A	400	406	-	257	-	-	-
*3832-0045EC-A	450	457	-	305	-	224	-
*3832-0050EC-A	500	508	-	320	-	224	-
*3832-0055EC-A	550	559	-	407	320	224	-
*3832-0060EC-A	600	610	224	-	416	224	352
*3832-0065EC-A	650	660	224	-	416	224	352
*3832-0070EC-A	700	711	224	416	544	224	352

* Prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate, DW for white electro-plate
* Préfixe DZ pour zingué brillant, DB pour zingué noir, DW pour laqué blanc
* Präfix DZ für helle Oberfläche, DB für schwarze Oberfläche, DW für weiße Oberfläche

Notes:

- Fixing recommendation: 4mm wood screw / 6mm Euro screw
- Use for side (vertical) mount only
- Drawer width should not exceed slide length
- Not for lateral file drawer applications or where the drawer is wider than it is deep

Notes:

- Visserie recommandée: Vis à bois 4mm/Eurovis 6mm
- Pour un montage latéral (sur chant) uniquement
- Il n'est pas recommandé que la largeur du tiroir soit supérieure à la longueur de glissière
- Utilisation déconseillée dans les meubles larges ou lorsque le tiroir est plus large que profond

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4mm/Euro-Schraube 6mm
- Nur für seitliche Montage geeignet
- Schubbreite sollte nicht grosser als die Schienenlänge sein.
- Nicht für Aktenauszüge oder wo der Schub breiter als seine Tiefe ist.