

引戸用平面ハンドル

SLID DOOR FLUSH HANDLES


A-154-N-C
亜鉛合金製

特 徴 Feature

- 全体にアールのついたソフトなデザイン
- ワンアクションで開閉ができ、ゴムパッキンによる防塵構造です。
- 扉面からの突起が少ない平面タイプです。
- 取付けにA-154-Cと互換性があります。
- 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
- Corners with a radius make a soft image.
- One-action opening/closing. Dustproof construction using rubber packing.
- Flush type: projections on the door surface are small.
- Installation is compatible with A-154-C.
- The left-hand or right-hand use. (drawings and photo show the right-hand use.)

- 仕 様
- 製品質量: 850g
 - 材 質: 亜鉛合金 (ZDC)
 - 表面仕上: 焼付塗装
 - 標 準 色: ブラック
 - 鍵 番 号: 0200
 - 最大適用板厚: A-154-N-C-L / 1.5mm
A-154-N-C-R / 1.0mm

- 用 途
- 付 属 品: キー2本・受座
 - 車両用の扉・各種引戸
- 納 期
- 標準在庫品
- 備 考
- 同デザインのラッチ式ハンドルは356ページ、スナッチハンドルは374ページをご参照下さい。
 - マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。お問合せ下さい。
 - パネル穴明け寸法、キー、ストライカーは左右共に共通です。
 - 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985 (1302ページ) を塗布して下さい。


- Speci-
fications
- Mass: 850g
 - Material: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Baked
 - Standard color: Black
 - Key No.: 0200
 - Max. applicable panel thickness: A-154-N-C-L: 1.5mm
A-154-N-C-R: 1.0mm

- Specific use
- Accessories: Two keys and catch
- Remarks
- Doors for vehicle and various sliding doors
 - For the same design and latch-type, See page 356, for snatch-type, See page 374.
 - Panel drilling dimensions, key and striker left-hand and right-hand are same.
 - To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1302) to the sliding parts.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備 考 Remarks	コード Code	単 価 Price	数量 Quantity	価格 Price
A-154-N-C-L	●	2D	左開き用 Left-hand use	02009	¥4,100	5個～	¥3,936
A-154-N-C-R	●	2D/3D	右開き用 Right-hand use	02010	¥4,100	5個～	¥3,936

●: RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲: RoHS指令に対応可能です。

使用例 Example of application






軽車両用サイドスライドドアなど
The side sliding door for light weight truck

A-154-N-C-R


キーNo.0200
Key

〔ストライカー〕
Striker

〔A-154-N-C-R〕






パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



〔A-154-N-C-L〕

調整代58におけるストローク(8)
Stroke at adjustment margin



ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー
締め

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密 閉

平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

HOOK HANDLES
フック式
ロック
ハンドル
L 型
ハンドル
T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ