

特注品のご案内 断熱カーテン ミエールVII[セブン]

VINYL CURTAINS

冷暖房費の大幅節約



事務所の省エネに

For saving energy in office

作業場からの騒音を防止
Shut out noise from work floor

特徴 Feature

- 断熱効果に優れ保冷・保温に最適です(室温約5°C節減)。
- 開閉が容易で人や車などもスムーズに通行できます。
- 騒音・雑音の拡散防止に約10~30デシベル程度の防音効果があります。
- 防塵・防湿・防臭・防虫に大きな効果を発揮します。
- 施工が容易で経済的です。
- To keep warm or cool and provide good insulation. (saving a room temperature of approx. 5°C)
- Opening / closing is easy and people and truck passing is smooth.
- Help to achieve the effects of reducing approx. 10 to 30 dB for soundproofing and reducing noise pollution.
- To shut out insects, birds and smell and to prevent moisture.
- Installation is easy and economy.

仕様 • 材質: シート/軟質塩化ビニル(PVC)
フレーム/冷間圧延鋼板(SPCC)
ステンレス鋼板(SUS)

- 用途 • 表面仕上: フレーム/オリーブクロメート処理(MFCr)
• 冷凍冷蔵倉庫の扉、間仕切り
• 冷暖房室の出入り口
• スーパー・室内の間仕切り
• 騒音・悪臭・粉塵の遮断
納期 • 特注品...お問合せ下さい
備考 • 電動で開閉するシートドアも製作致します。
• 開閉しやすいコードオンタイプもあります。
• FD-41-1ステンレス製もあります。お問合せ下さい。

Specifications • Material: Sheet / Soft polyvinylchloride resin (PVC)
Frame / Cold rolled steel plate (SPCC)
Stainless steel plate (SUS)
Finish / Olive chrome plating (MFCr)

- Specific use • Cold storage house doors and partitions
• Air-conditioning room entrance/exit
• Supermarket and room partitions
• For areas needing to shut out noise, smell and dust

Remarks • An electric opening/closing sheet door is available.


防風効果 Shutting out wind

オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。

Thanks to overlapping structure, it's highly airtight. The sheet will not be turned over and be kept unchanged by the weight of the sheet if a general wind blows.

シート厚さとシートめくれ
Sheet thickness and turning over

- シート: 4×300mm
- 完全オーバーラップ FD-41
- 開口部: 幅5×高さ4m
- 風速: 10m/秒
- Sheet: 4 x 300mm
- Full-overlapping FD-41
- Opening: W5 x H4m
- Wind speed: 10m/sec




取付け例略図(寸法単位:mm) Drawings of example of installation (units: mm)

FD-41-1 吊下げ式金具 Hanging type fittings


★脱着容易な吊下げ式タイプステンレスも製作致します。

★Easy-to-put-on/off hanging type.

Stainless steel-made is available.




FD-42 スライド式金具 Sliding type fittings



FD-43 アコーディオン式チェーン引きマニュアル金具 Accordion-style chain-pull manual fittings

FD-41-2 吊下げ式金具 Hanging type fittings



●種類と部品

商品番号 Product No.	有効開口 Useful opening	部品構成 Part composition
FD-43-1	1350mm D型200Wハンガー 14ヶ使用	ハンガーレール 2020mm×1本 チェーン 5m クリップ 大4個 小4個 SUSワイヤー 6m ハンガーフレーム本体 7個
	1350mm D type 200W hanger 14 set use	Hanger rail 2020mm×1 Chain 5m Clip Large 4 pieces small 4 pieces SUS wire 6m Main hanger frame 7 pieces
FD-43-2	1950mm D型200Wハンガー 20ヶ使用	ハンガーレール 2830mm×1本 チェーン 5m クリップ 大4個 小4個 SUSワイヤー 9m ハンガーフレーム本体 10個
	1950mm D type 200W hanger 20 set use	Hanger rail 2830mm×1 Chain 5m Clip Large 4 pieces small 4 pieces SUS wire 9m Main hanger frame 10 pieces
FD-43-3	2500mm D型200Wハンガー 26ヶ使用	ハンガーレール 3640mm×1本 チェーン 5m クリップ 大4個 小4個 SUSワイヤー 12m ハンガーフレーム本体 13個
	2500mm D type 200W hanger 26 set use	Hanger rail 3640mm×1 Chain 5m Clip Large 4 pieces small 4 pieces SUS wire 12m Main hanger frame 13 pieces

