

E

D

1MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A

8

7

6


5

4




3

2

1



コネクタ位置
POSITION OF
CONNECTOR



SECT. Z-Z

22.1	23.2	21.3	20.65	19.5	25	55055-0871	80
17.1	18.2	16.3	15.65	14.5	20	55055-0671	60
55055-**71	14.6	15.7	13.8	13.15	12	17.5	55055-0571
MODEL NO.	F	E	D	C	B	A	MATERIAL NO. 機 数 NO. OF CKTS.

材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		注記参照 SEE NOTES		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE		— //		TITLE 名称 0.5 BOARD TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y WITH NAIL [H=5.5mm] -LEAD FREE-	
被覆外径 INS. RANGE		— //		DRAWN BY '04/04/14 CHK'D BY '04/04/14 H.KAWABATA K.TOJO	
角度 ANGLE ±3°		0 新規作成 RELEASED (J2004-3788) H.K. K.T. '04/04/14		DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV	
30°以上 OVER ±0.3		記号 LTR 変更内容 REVISION RECORD DR. CHK. DATE		SD-55055-001	
10°以上 30°未満 OVER UNDER ±0.25		M.SASAO 尺 度 SCALE — //		0	
10°未満 UNDER ±0.2		一般公差 GENERAL TOLERANCES			

8

7

6

5

4

3

2

1

DWG. NO. (SHEET 1 OF 3)
SD-55055-002

E


D

C

B


A

MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



注記 NOTES

- 製品詳細寸法については図面 SD-55055-001 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE SD-55055-001.
- 梱包数量：1000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS：1000PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH



- トップテープの剥離強度：0.1～1.3N{10～130gf}
(剥離方向は下図参照)


尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)

PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE：0.1～1.3N{10～130gf}

(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)

THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.

PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED, DURING TRANSPORTATION.



- 材料
キャリアテープ：ポリプロピレン (PP)
トップテープ：PET, PE, PEF
リール：ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>

MATERIAL CARRIER TAPE:POLYPROPYLENE

TOP TAPE:PET,PE,PEF

REEL:POLYSTYRENE(PS)

<RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

- 本製品は 55055-***8 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 55055-***8.

						材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
						仕上げ FINISH	—//—	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
						適用電線範囲 WIRE RANGE	—//—	TITLE 名称 0.5 BtB Conn WAFER Assy
						被覆外径 INS. RANGE	—//—	W/NAIL Hgt=5.5 Embstp Pkg
						DRAWN BY '04/04/14 H.KAWABATA	CHK'D BY '04/04/14 K.TOJO	-LEAD FREE-
						APP'D BY '04/04/14 M.SASAO	尺度 SCALE —//—	DWG. NO. (SHEET 1 OF 3) REV
						記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	SD-55055-002 0
						DR. CHK.	日付 DATE	
						角度 ANGLE	±3°	
						30 以上 OVER	±0.5	
						10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25	
						10 未満 UNDER	±0.2	
						一般公差 GENERAL TOLERANCES		

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス (株) の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-32

E

D

C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A

8

7

6

5


4

3



2

1

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION



SECT. Y-Y



SECT. X-X

44mm幅キャリアテープ
44mm WIDTH CARRIER TAPE

55055-***78	44	49.4	45.4	21.5	25.15	55055-0878	80
MODEL NO.	キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	E	D	(C)	(A)	MATERIAL NO.	極致 CKT.

		材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
		仕上げ FINISH	—//—	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
		適用電線範囲 WIRE RANGE	—//—	TITLE 名称 0.5 B+B Conn WAFER Assy W/NAIL Hgt=5.5 Embstp Pkg -LEAD FREE-	
		被覆外径 INS. RANGE	—//—	DRAWN BY '04/04/14 H.KAWABATA CHK'D BY '04/04/14 K.TOJO APP'D BY '04/04/14 M.SASAO 尺度 SCALE —//—	
		角度 ANGLE	±3°	DWG. NO. (SHEET 3 OF 3) REV	
		30°以上 OVER	±0.5	SD-55055-002	
		10°以上 30°未満 OVER UNDER	±0.25	0	
		10°未満 UNDER	±0.2		
		一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR		
		新規作成 RELEASED (J20004-3788)	変更内容 REVISION RECORD		
		DR. CHK.	日付 DATE		

8

7

6

5

4

3

2

1