

密閉用埋込みハンドル

EMBEDDED HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

PAT.PEND.

特 徴 Feature

- パイプは扉内部に埋込まれる為、パンボディーのイメージを一新します。
- パイプ径が3種類(φ27.2・φ21.7・φ16.0)から選べます。
- トリガー方式を採用、容易なハンドル操作とセキュリティを高めました。
- 庫内作業中に閉じこめられ施錠されても、安全押棒(FC-705・706)等により脱出できます。
- ドライバン用扉(t=13~14)はパイプを内側に配置できます。この場合、裏カバー(FA-815-2-UC)やパイプガイド(FA-815-G)を使うことにより、扉内側がスッキリします。
- 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
- インジケーターで確認できるため施錠忘れがなくなります。
- 左右兼用型

- Embedded pipes inside the door makes the appearance neat.
- Selection of pipe in three different diameters (φ27.2, φ21.7 and φ16.0) is available.
- The trigger method is adopted so that an easy handling and higher security can be achieved.
- If the safety push rod (FC-705・706) is installed in the storage of the container, it helps a person working inside to get out of the storage in case lock up by accident.
- For the dry van door (t=13~14), the pipe can be aligned inside. With this arrangement the rear cover (FA-815-2-UC) and the pipe guide (FA-815-G) are used, so that the back of the door becomes free from obstruction.
- The lock device has a dust proof shutter and the key is reversible.
- Being able to check using the indicator means no more forgetting to lock the door.
- For both left-hand and right-hand use.

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密 閉

平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン


取 手

つまみ

止め金
ロッド棒



ジョイント
リンク

ワイヤ







FA-815N-2-B


キーNo.T0230
Key



インジケーター (Lock: 生地色 Open: 赤色)
Indicator (Lock: Plain color Open: Red color)



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	標準品 Standard		本体のみ Main unit		ジョイント Joint	付属フック・キーパー Included hook & keeper	適用パイプ Applicable pipe	製品質量 (g) Mass	標準品 Standard				本体のみ Main unit			
									コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price		コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price	
											数量 Quantity	単価 Price			数量 Quantity	単価 Price
FA-815N-2-A		2D			A	FA-1815-S-1	φ27.2 t=2.8~3.0	2,840	60784	¥13,000	4個~	¥12,500	907651	¥11,000	4個~	¥10,600
FA-815N-2-B		2D			B	FA-1815-S-2	φ21.7 t=2.8~3.0	2,680	60785	¥13,000	4個~	¥12,500	907652	¥11,000	4個~	¥10,600
FA-815N-2-C		2D			C	FA-1815-S-3	φ16丸棒 round rod	2,680	60786	¥13,000	4個~	¥12,500	907653	¥11,000	4個~	¥10,600

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

**FA-815N-2**
亜鉛合金製ハンドル・取手
つまみ・周辺機器

クレモン

ローラー
締めSPECIALY-EQUIPPED HANDLES
特装密閉
ハンドル
フリーザー
密閉
平面
スイング
ギア式
平面
ハンドル
ポップ
ハンドル

リフト

ハンドル
アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL 型
ハンドルT 型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ



止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ


- 仕様** ● **材質** ハンドル／亜鉛合金 (ZDC)
ボディー／アルミニウム合金 (ADC)
カバー／AAS樹脂
裏カバー (オプション)／AAS樹脂
- **表面仕上** : ハンドル／クロムめっき (MZCr)
ボディー／ジルコニウム処理
- **標準色** : ホワイトクリスタル
- **付属品** : キー2本・フック・キーパー (FA-1815-S) (166・167ページ参照)
- 用途** ● 特装車・ドライバン車・冷凍車・保冷車
● 標準品・・・納期お問合せください
● ハンドルとパイプは組立していません。パイプは別売です。
● 安全押棒 (FC-705・706) は別売です。(1373ページ参照)
- 備考** ● 本体のみ (フック・キーパーなし) も販売致します。
● ご指定のカラーで製作致します。お問合せください。
● 鍵番号指定等のキープランも設定できます。
● パイプエンド (FA-815-E) は別売です。(168ページ参照)
● パイプガイド (FA-815-G) は別売です。(165ページ参照)
● FA-815 (旧タイプ) とは、ジョイント取り付け方向が180°異なります。メンテナンス交換の際はジョイントの交換も必要です。
● 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤 C-985 (1367ページ) を塗布してください。



- Specifications** ● **Material**: Handle: Zinc alloy (ZDC)
Body: Aluminum alloy (ADC)
Cover: AAS resin
Rear cover (optional): AAS resin
- **Finish**: Handle: Chrome plating (MZCr)
Body: Zirconium
- **Standard color**: White crystal
- **Accessories**: Two keys. Hook and keeper. See page 166・167 for detail.
- Specific-Remarks** ● Specially equipped vehicles, containers, dry vans, chill cars and cold storage vehicles
● The handles and the pipes are not assembled. The pipes are optional.
● The safety push rod (FC-705・706) is optional. See page 1373 for detail.
● The main unit (without the hook and keeper) is also sold by request.
● Any color finish is available by request.
● The key number assignment for a specific purpose can be set.
● The pipe end (FA-815-E) is optional. See page 168 for detail.
● The pipe guide (FA-815-G) is optional. See page 165 for detail.
- The direction in which the joint is fitted differs 180° from the previous FA-815 type. When servicing and replacing the handle, the joint must also be replaced.
● To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1367) to the sliding parts.

**使用例**
Example of application**取付け方法**
Installation methodパイプエンド (別売)
Pipe end (Optional)

FA-815-E


取付け方法
Installation method裏カバー使用・パイプガイド使用
Using rear cover and pipe guideアルミニウムパイプガイド (別売)
Aluminum pipe guide (Optional)

FA-815-G

ドライバン用裏カバー (別売)
Dry van rear cover (Optional)

FA-815-2-UC

〔FA-815-2-UC〕



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
FA-815-2-UC	●	2D	212	60615	¥1,200	10個～ ¥1,152

●: RoHS指令対応品

▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

TAKIGEN
総合 24

155