

キースイッチTKS-36型

KEYSWITCHES TKS-36

S-36
黄銅製

特 徴 Feature

PAT.PEND.


- カムの交換により多種類の接点構成が得られます。
- スイッチ部にはJIS C4505型相当品を使用
- マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることができます。
- Varied contact structures can be used by changing cam.
- Switch uses JIS C4505 type or equivalent.
- For microswitch, installation plate, stopper and cam installing direction can be changed.

- 仕 様
- 製品質量: 93g
 - 材 質: 本体/快削黄銅棒 (C3604BD)
キー/黄銅板 (C3713P)
 - 表面仕上: 本体/クロムめっき (MBCr)
キー/ニッケルめっき (MBNi)
 - 鍵 番 号: 300
 - 付 属 品: キー2本
- 用 途
- 各種コンピュータ・電源装置
- 納 期
- 標準品・・・納期お問合せください
- 備 考
- 鍵違いも製作致します。お問合せください。

- Specifications
- Mass: 93g
 - Material: Main body: Free cutting brass bar (C3604BD)
Key: Brass plate (C3713P)
 - Finish: Main body: Chrome plating (MBCr)
Key: Nickel plating (MBNi)
 - Key No.: 300
 - Accessories: Two keys
- Specific use
- Various computers and power supplies



S-36-90-B-2

キーNo.300
Keyパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions使用例
Example of application

分類について

S-36キースイッチは錠前とマイクロスイッチの組合せにより多種類のキースイッチの製作が可能であり標準品として8種類があります。
詳細については1460ページ「キースイッチ分類表」をご参照ください。
(注) 標準品以外の組合せについても製作致します。

マイクロスイッチについて

JIS C4505型相当の詳細は1493ページ「マイクロスイッチ」をご参照ください。


For classification

S-36 keyswitch has many various kinds with combination of lock and microswitch and the standard are eight kinds. For details, see "Table of Keyswitch Classification" on page 1460.
Note: Combinations other than the standard are available.

For microswitch

For details of JIS C4505 type or equivalent, see "Microswitches" on page 1493.

■オーダー方法[例] Order format



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
S-36-90-B-1同番 Keyed alike			40259	¥3,400	5個～ ¥3,270
S-36-90-B-2同番 Keyed alike			40261	¥4,000	5個～ ¥3,840
S-36-90-B-3同番 Keyed alike			40263	¥4,600	5個～ ¥4,420
S-36-90-BC-1同番 Keyed alike			40265	¥3,600	5個～ ¥3,460
S-36-90-BC-2同番 Keyed alike			40267	¥4,200	5個～ ¥4,040
S-36-90-BC-3同番 Keyed alike			40269	¥4,800	5個～ ¥4,610
S-36-180-B-2同番 Keyed alike			40271	¥4,000	5個～ ¥3,840
S-36-180-ABC-2同番 Keyed alike			40273	¥4,400	5個～ ¥4,230

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。※大量のご注文は更にお安くなります。

CONTROL KEYSWITCHES

コントロール
キースイッチ

ソレノイド付
キースイッチ

オペレーター
キースイッチ

止め金付
キースイッチ

マイクロ
スイッチ

マイクロスイッチ

MICROSWITCHES



S-3用
For S-3

スイッチ部 特 性

- 定 格 : AC125V・3A (抵抗負荷)
DC30V・3A (抵抗負荷)
- 絶縁抵抗 : 100MΩ以上 (DC500Vメガ)
- 最小適用負荷 : DC5V・160mA (抵抗負荷)
- 耐 電 圧 : (50/60Hz、1分間)
非連続端子間 AC1000V
各端子と非充電金属部間 AC1500V
- 耐 振 動 : 10~55Hz 複振幅1.5mm
- 耐 衝 撃 : 300m/s²
- 初期接触抵抗 : 50mΩ以下
- 温度上昇 : 30℃以内
- 使用周囲温度 : -25~+85℃ (氷結しないこと)
- 使用周囲湿度 : 85%RH以下 (結露しないこと)
- 耐 久 性 : 機械的 100万回以上
電氣的 7万回以上
- 認定規格 : U.L.

※特注スイッチとして、微小負荷形 (金接点) も組み込み可能です。

S-3・S-36用

Switch characte- ristic

- Rated: AC125V 3A (resistance load)
DC30V 3A (resistance load)
- Insulation resistance: 100MΩ or more (DC500V mega)
- Min. applicable load: DC5V・160mA (resistance load)
- Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute)
Between non-continuous terminals: AC1000V
Between each terminal and non-charged metal: AC1500V
- Vibration resistance: 10 to 55Hz multiple-amplitude 1.5mm
- Impact resistance: 300m/s²
- Initialization contact resistance: 50mΩ or less
- Temperature rise: 30° C or less
- Ambient temperature: -25°C to +85°C (non-freezing)
- Ambient humidity: 85%RH or less (non-condensing)
- Durability: Mechanical: 1,000,000 times or more
Electrical: 70,000 times or more
- Approved standard: U.L.

※Very small load type (gold contact) can be incorporated.