

**Signalleuchten mit integrierter Glühlampe - 10 mm, Blende  
Pfeilform, 24 - 28 V, Blende opak weiß**

**1.69.507.145/0214**



**Approbationen**

VDE

VDE 0710 (T85° für Glühlampen, T120° für Glimmlampen-Varianten)

**Allgemein**

Blendenform	pfeilförmig
Blendenfarbe	opak weiß

**Einbaumaße**

Bundlänge	16 mm
Bundbreite	18,2 mm
Bauhöhe	3 mm
Einbautiefe	30 mm
Einbauöffnung	10 mm

**Mechanischer Aufbau**

Befestigung	Eindrücken in Einbauöffnung
Anschlüsse	Löt-/ Steckanschluss für 2,8 x 0,8 mm
Lampenfassung	nein
Leuchtmittel	Glühlampe


**Elektrische Kennwerte**

Grenzwert Spannung max.	28 V
Grenzwert Leistung max.	1,2 W

**Sonstige Angaben**

Lebensdauer	10.000 h
Schutzart frontseitig	IP40
Gewicht	2,5 g

Einbauöffnung



08.02.2012

---

