

stecken und messen mit



Produkt

Bezeichnung 4 mm Einbaubuchse
Typ BU V2A 4000

Technische Daten

Kontaktdurchmesser vorne 4mm Buchse
Kontaktdurchmesser hinten Lötanschluss
Anschlussart
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom 30A

Material

Oberfläche Blank
Trägermaterial V2A
Kontaktmaterial V2A
Gehäuse

Sonstiges

Temperaturbereich -20°C bis +60°C
Befestigung durch Gewinde M6x0.75
Entspricht RoHS-Verordnung