

EURONORD AB 121211



Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	122	120	105	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	4.8	4.7	4.1	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material: ABS				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe: RAL 7035				Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelfarbe: RAL 7035				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
Deckelschraubenmaterial: Rostfreier Stahl				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Deckelschraubenmaterial: Polyurethan				Zertifikate:
				Gost R
Temperatur Bereich:				
Kurzzeit:	-40 ... 80 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F			
Zubehör:				
TM 1212	Montageplatte			
TRM 0812	Tragschiene TS 15			
TRM 1212	Tragschiene TS 15			
TRH 1212	Tragschiene TS 35			
TF 28037	Befestigungslasche			
TH A	Plastik-Scharniere, grau			

