



Beispiel

**Bestellzeichen:** PC 175/125 HG  
**Artikelnummer:** 6011322  
**Beschreibung:** Gehäuse PC • grauer Deckel  
**Anmerkungen:** hohes Unterteil

**EAN Code:** 6418074052193  
**E-Nummer:**  
Finland: 3435212  
Dänemark: 8212027624  
Norwegen:

Besteht aus: all empty

| Abmessungen:             |  | Länge                                             | Breite | Höhe | Auswertung:                                   |
|--------------------------|--|---------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------|
| mm:                      |  | 180                                               | 180    | 125  | Schutzart (EN 60529): IP 66/67                |
| inch:                    |  | 7.1                                               | 7.1    | 4.9  | Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08            |
| Materials:               |  |                                                   |        |      | Elektrische Isolierung: Voll isoliert         |
| Material:                |  | all empty                                         |        |      | Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja     |
| Unterteilfarbe:          |  | RAL 7035                                          |        |      | UV Resistenz: UL 508                          |
| Deckelfarbe:             |  | RAL 7035                                          |        |      | Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V  |
|                          |  | Polyamid                                          |        |      | Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960           |
| Deckelschraubenmaterial: |  |                                                   |        |      | NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13 |
| Deckelschraubenfarbe:    |  | Grau                                              |        |      |                                               |
| Dichtungsmaterial:       |  | TPE                                               |        |      |                                               |
| Temperatur Bereich:      |  |                                                   |        |      | Zertifikate:                                  |
| Kurzzeit:                |  | -40 ... 120 °C                                    |        |      | Germanischer Lloyd (GL)                       |
| Dauergebrauch:           |  | -40 ... 80 °C                                     |        |      | Underwriters Laboratories                     |
| Kurzzeit:                |  | -40 ... 250 °F                                    |        |      | Det Norske Veritas                            |
| Dauergebrauch:           |  | -40 ... 175 °F                                    |        |      | Fimko                                         |
| Zubehör:                 |  |                                                   |        |      | Europe EN 62208: 2003                         |
| MIV 175                  |  | Montageplatte                                     |        |      | UL Canada                                     |
| MIN 15                   |  | Tragschiene TS 15                                 |        |      | Gost R                                        |
| MIV 15                   |  | Tragschiene TS 35                                 |        |      |                                               |
| FP A 175/180             |  | Frontplatte                                       |        |      |                                               |
| HFP 180                  |  | Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200) |        |      |                                               |
| FP 22046                 |  | Wandbefestigungslaschen                           |        |      |                                               |

