

all empty PC 95/50 LG



Bestellzeichen: PC 95/50 LG
Artikelnummer: 6012332
Beschreibung: Gehäuse PC • grauer Deckel
Anmerkungen: flaches Unterteil

EAN Code: 6418074054623
E-Nummer:
 Finland: 3421362
 Dänemark: 8212027705
 Norwegen:

Besteht aus: all empty

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	100	100	50	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	3.9	3.9	2.0	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material: all empty				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe: RAL 7035				UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe: RAL 7035				Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Deckelfarbe: Polyamid				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Deckelschraubenfarbe: Grau				Zertifikate:
Dichtungsmaterial: Polyurethan				Germanischer Lloyd (GL) Underwriters Laboratories Det Norske Veritas Fimko Europe EN 62208: 2003 UL Canada Gost R
Temperatur Bereich:				
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			
Zubehör:				
MIV 95	Montageplatte			
MIN 8	Tragschiene TS 15			
B-3	Tragschiene TS 35			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

