



B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し蝶番

段付蝶番

クリーンヒンジ

特装車蝶番


特殊蝶番

トルクヒンジ



ステー

周辺機器(B)

SPECIAL HINGES



B-865-1

作動図
Operating diagram180°開放状態
When open閉状態
Close

ステンレス



CAD

B-1865
ステンレス製B-865
鉄製

特徴 Feature

- 開扉時は、扉が前方に突き出して回転しますので、枠と干渉しません。
- 扉は180°開きます。
- 左右兼用型
- When opened, the door extends forward, so that the main unit won't be damaged.
- The door opens 180°.
- For both left type and right type.

仕様 • 材質: B-1865/ステンレス鋼板(SUS304)

B-865/冷間圧延鋼板(SPCC)

用途 • 表面仕上: 著鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

• 特装車・振動機器・バス

納期 • 標準品...納期お問合せください

備考 • 扉幅500mm: 扉質量15kg以下でご使用ください。(2個使用時)

• パネなしも製作致します。

Specifications • Material: B-1865: Stainless steel (SUS304)
B-865: Cold rolled steel (SPCC)• Finish: Zinc plating chromate treatment
(MFZn-C)

Specific use • Specially equipped vehicles, oscillation devices and buses



Remarks • The product must be used with door whose width of 500mm or less and mass of 15kg or less. (when using 2 pieces)

商品番号 Product No.	RoHS 10 2D/3D	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
						数量 Quantity	単価 Single Price
B-1865-1			1,825	12709	¥8,400	6個~	¥8,064
B-865-1			1,825	12706	¥6,000	6個~	¥5,760

●: RoHS10指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS10指令に対応可能です。

使用例
Example of application1.--- ヒンジの回転軌跡
The rotational track of the hinge2.--- 扉の回転軌跡
The rotational track of the door