

CARDMASTER PC 17/16-L3TT



Bestellzeichen: PC 17/16-L3TT
Artikelnummer: 7526105
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: glasklar transparenter Scharnierdeckel

EAN Code: 6418074062017
E-Nummer:
 Finland: 3438235
 Dänemark: 8212016910
 Schweden: 7526105
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil, Terminal Deckel mit EPDM Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3
 Versions: Transparenter Deckel mit PUR Dichtung, Scharnieren, Verschluss-Å-ffnungen; FC
 Version: Geschlossener PC Rahmen mit PUR Dichtung und Schrauben.

Beispiel

| Abmessungen: | Länge | Breite | Höhe | Auswertung: |
|--|----------------|--------|------|---|
| mm: | 166 | 160 | 106 | Schutzart (EN 60529): IP 65 |
| inch: | 6.5 | 6.3 | 4.2 | Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07 |
| Materials: | | | | Elektrische Isolierung: Voll isoliert |
| Material: Polycarbonat | | | | Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja |
| Unterteilfarbe: RAL 7035 | | | | UV Resistenz: UL 508 |
| Deckelfarbe: Rauchgrau | | | | Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V |
| Dichtungsmaterial: EPDM und Polyurethan | | | | Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960 |
| Temperatur Bereich: | | | | NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
| Kurzzeit: -40 ... 120 °C | | | | Zertifikate: |
| Dauergebrauch: -40 ... 80 °C | | | | Underwriters Laboratories |
| Kurzzeit: -40 ... 250 °F | | | | Fimko |
| Dauergebrauch: -40 ... 175 °F | | | | Europe EN 62208: 2003 |
| Zubehör: | | | | UL Canada |
| MP 17/16 | Montageplatte | | | Gost R |
| FP 17/16 | Frontplatte | | | |
| FC PC 17/16 | PC Frontrahmen | | | |

