



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

14.12

総合23★

A-1135・A-135 トリガーハンドル

防水レバーロックハンドル WATERPROOF LEVER LOCK HANDLES

握りやすい大型トリガー機構

キュービクル式非常電源専用受電設備基準適合品
PAT.PEND.



特 徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 (A-1135-TAK60・A-135-TAK60)
- トリガーを握って回転させる安全機構
- 90°回転でロッドストローク37mmの信頼性
- 特殊ロック機構で従来の不安要素を解消、確実な施錠が行えます。
- 防水タイプ (Oリング・シートパッキン使用)
- ステンレス製で耐久性に優れています。(A-1135)
- 左右兼用型
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-1135-TAK60, A-135-TAK60)
- Trigger gripping and turning safety mechanism is incorporated.
- Turning 90° allows rod to stroke 37mm to ensure reliability.
- Improved special lock mechanism ensures locking without fail.
- Waterproof (using O-ring and sheet packing)
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (A-1135)
- For both left-hand and right-hand use.

仕 様 ●材 質

A-1135/ステンレス鋼鋳物 (SUS304)
A-135/亜鉛合金 (ZDC)

●表面仕上

A-1135/鏡面バフ研磨
A-135/サチライトクロムめっきMZCr (シルバー)

●特 注 色: ブラック・アイボリー (焼付塗装)

●鍵 番 号: TAK60・0200

●適用板厚

A-1135/2.0~9.8mm
A-135/2.0~3.0mm

●付 属 品: 大ナット・ビスセット・キー2本

用 途

●屋外キュービクル・制御盤

納 期

●標準品・・・納期お問合せ下さい

備 考

- 扉の締込みにはロッド棒用ローラーユニットAC-25-RA・RB・RC (620ページ) をご参照下さい。
- マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。お問合せ下さい。
- SUS316も製作致します。お問合せ下さい。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
- A-135-3は中止品となりました。

Specifi-

cations

●Material
A-1135: Cast stainless steel (SUS304)
A-135: Zinc alloy (ZDC)

●Finish

A-1135: Mirror surface buffing
A-135: Satellite chrome plating (MZCr). silver

●Custom-made color: Black, Ivory (Baked finish)

●Key No.: TAK60, 0200

●Applicable panel thickness

A-1135: 2.0 to 9.8mm
A-135: 2.0 to 3.0mm

●Accessories: Two keys, large nut and screws

Specific use

●Outdoor cubicles and control boards.

Remarks

●For securing door, see rod roller unit AC-25-RA/RB/RC. (on page 620)

●It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of themounting screws for the catch.

●Products A-135-3 is no longer manufactured.

使用例 Example of application

(縦付け)
(Vertical attachment)



(横付け)
(Horizontal attachment)





A-1135-1

A-135-2
シルバー
Silver

キーNo.TAK60
Key

キーNo.0200
Key

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



No.TAK60 No.0200

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L	W	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
A-1135-1-TAK60	●	2D	137	20	660	04129	¥14,000	5個〜 ¥13,440
A-1135-1	●	2D				01837	¥14,000	5個〜 ¥13,440
A-1135-2-TAK60	●		112	20	640	04130	¥13,500	5個〜 ¥12,960
A-1135-2	●					01559	¥13,500	5個〜 ¥12,960
A-1135-3-TAK60	●		97	18	640	04131	¥13,000	5個〜 ¥12,480
A-1135-3	●					01560	¥13,000	5個〜 ¥12,480
A-135-1-TAK60	●	2D	137	20	693	04087	¥5,100	5個〜 ¥4,900
A-135-1	●	2D				01369	¥5,100	5個〜 ¥4,900
A-135-2-TAK60	●		112	20	669	04088	¥4,800	5個〜 ¥4,610
A-135-2	●					01370	¥4,800	5個〜 ¥4,610

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

●すべての基準値をはるかにクリア Surpassing standard values

名 称 Name	荷重方向 Direction of load	耐荷重N Load resistance
		基準値 Standard value
ハンドル Handle	(A)引張り Tension	1705
	(B)圧迫 Pressure	2312
	(C)垂直 Vertical	1470 (破壊せず) (no rupture)
鍵 部 lock	(D)捻り Twist	1636
止金具取付け部 Stopper plate installing section	(E)引張り Tension	1029
		490

※試験場所: 東京都立工業技術センター
※Inspection place: Tokyo Engineering Center

A-135-1 ハンドルの強度試験 Handle strength inspection

