

VERSION DIRECTE

Produits
82800.0

VERSION DIRECTE

ETIQUETTE: 79208479
voir detail A

2 Cosses 4.75
Adaptables a toutes Normes

2 TROUS M3

45 2

47.7

42±0.2

3.2

19.8

11.5

0.5

12.4

Ø 42

Ø 12.05

Ø 6 f7-0.022

25.2±0.4

50±0.2

13

2.5

5

3

6.9

14.3


84.4±0.4

DETAIL A (Echelle: 1.5)

TYPE SP..... DATE
VIT: tr/min A VIDE
SENS:2 TENSION CC
France  

VOIR PLAN DE MONTAGE : 79209501

TOLERANCES LINEAIRES EN MM: ± 0.5
TOLERANCES DE LOCALISATION DES TROUS: $\oplus \oslash 0.2$

A	Ajoute tampon de Peccaud	G.P	50/86	.	.	.	.
B	Ajoute etiquette flasque rond -> carre	G.P	9.4.87	.	.	.	.
C	Mise a jour du $\varnothing$ de centrage $\varnothing 12.0 -0.03 \rightarrow \varnothing 12.0.01 -0.05$	G.P	25.87	.	.	.	.
1cm 3cm 5cm 7cm							
		Tolerances lineaires en mm , angulaires en degres , etat de surface : Ra um . Cotes sans indications de tolerances : st- normes NFE - 02 - 350 serie: fine - moyenne - grossiere. Les epaisseurs creees par les protections ne sont pas comprises dans les cotes et tolerances du plan.					
 Crouzet		Format original A3	Designation <u>PLAN D'ENCOMBREMENT MOTEUR DIRECT</u>				
Ech. originale	Etabri par	GUERIN	le: 26.11.85	<u>79209500</u>			A
1.5	Verifie par	.	le: .				B
							C