

all empty PC 100/125 HT



Besteht aus: all empty

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	130	80	125	Schutztart (EN 60529): IP 66/67
inch:	5.1	3.1	4.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material: all empty				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe: RAL 7035				UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe: Rauchgrau				Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Polyamid				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
Deckelschraubenfarbe: Schwarz				Zertifikate:
Dichtungsmaterial: TPE				Germanischer Lloyd (GL)
Temperatur Bereich:				Underwriters Laboratories
Kurzzeit: -40 ... 120 °C				Det Norske Veritas
Dauergebrauch: -40 ... 80 °C				Fimko
Kurzzeit: -40 ... 250 °F				Europe EN 62208: 2003
Dauergebrauch: -40 ... 175 °F				UL Canada
				Gost R
Zubehör:				
MIV 100	Montageplatte			
MIN 5	Tragschiene TS 15			
MIN 10	Tragschiene TS 15			
MIV 5	Tragschiene TS 35			
MIV 10	Tragschiene TS 35			
FP A 100/130	Frontplatte			
HFP 130	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

