

CARDMASTER PC 17/16-3TT



Bestellzeichen: PC 17/16-3TT
Artikelnummer: 7526165
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: glasklar transparenter Scharnierdeckel

EAN Code: 6418074062024
E-Nummer:
Finland: 3438236
Dänemark: 8212016907

Schweden: 7526165
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil, Terminal Deckel mit EPDM Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3
Versions: Transparenter Deckel mit PUR Dichtung, Scharniere, Verschluss-Äffnungen; FC
Version: Geschlossener PC Rahmen mit PUR Dichtung und Schrauben.

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	166	160	134	Schutzart (EN 60529): IP 65
inch:	6.5	6.3	5.3	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:	Rauchgrau			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Dichtungsmaterial:	EPDM und Polyurethan			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Temperatur Bereich:				Zertifikate:
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			Underwriters Laboratories
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			Fimko
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			Europe EN 62208: 2003
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			UL Canada
Zubehör:				Gost R
MP 17/16	Montageplatte			
FP 17/16	Frontplatte			
FC PC 17/16	PC Frontrahmen			

